

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATIÈRE



Vis et écrou en acier bruni.
 Rondelles en acier zingué.
 Bille à face plate moletée, non retournable en acier trempé.

CARACTÉRISTIQUES

Les vis de blocages sont indiquées pour le blocage des pièces à usiner.
 Elles sont compatibles avec les bras et les supports eux-mêmes compatibles avec les pinces de serrage pneumatiques MM-BL (voir page -), MM-BI (voir page -) ou MM-BC (voir page -).

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

- Vis avec bille à face plate en technopolymère à base acétalique (Delrin).
- Vis avec patin.



Code	Description	d1	d2	l1	l2	s	s1	⚖
MM.25203	MM-RG-20-30	M8	4.8	30	0.5	4	13	12
MM.25020	MM-RG-20	M8	4.8	40	0.5	4	13	16
MM.25032	MM-RG-32	M10	6.4	50	0.7	5	17	25
MM.25040	MM-RG-40	M12	8.2	50	0.9	6	19	30
MM.25050	MM-RG-50	M12	8.2	60	0.9	6	19	36