Poignée rabattable

avec rappel à ressort, technopolymère, nettoyabilité maximale

CLEAN RoHS PA +100° -30°

MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate.

EXÉCUTION STANDARD
Trous passants pour vis à tête fraisée plate avec cannelure à croix ISO-7046-1-M6 (non comprises dans la fourniture).

GOUJON DE ROTATION ET RESSORTS DE RAPPEL
Goujon en acier INOX AISI 303, ressorts en acier INOX AISI 302.

DONNÉES TECHNIQUES
Les valeurs de résistance au levage (F1) et de résistance à la traction (F2) reportées dans le tableau sont le résultat d'une déformation permanente au moyen d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
Faites un trou avec extraxe de perçage 80 +0.1/-0.1 sur la tôle.

ELESA Original design





Code	Description	B	f	L	H	h2	b1	l1	l2	l3	l4	d	F1 [N]	F2 [N]	⚖
151051	MPE.135-CLEAN	135	80	74	20	63	90	16.5	29	41	8	6.3	1700	2500	127

11/2021

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.