

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARD

Vis à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX AISI 304, écrous en laiton nickelé.






- **MPG-T**: pour les deux guidages trapézoïdaux standard.
- **MPG-C**: pour guidage circulaire.
- **MPG-R**: pour guidage rectangulaire.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS



L'exécution MPG-T peut être employée avec les guides latéraux ayant la monture en acier INOX AISI 304 d'une épaisseur de 1.5 ou 2 mm.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- Assemblez le support sur le guidage (dimension 25x8 mm), l'assemblage est fait par l'insertion de la barre dans la rainure prévue à cette effet du support (Fig.1).
- Insérez le guidage dans la rainure du support porte-guidage et puis serrez les vis (Fig.2).
- Réglez sa hauteur et serrez avec une vis M8, non fournie (Fig.3).

**MPG-T****MPG-C****MPG-R**

s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17



Code	Description	d	H	l	⚖
419688	MPG-T	-	36	-	46
419749	MPG-C-8	8	36	16	44
419788	MPG-C-10	10	36	15	45
419687	MPG-C-12	12	36	15	46
419787	MPG-C-14	14	36	15	47
419698	MPG-R	-	38	-	50

INOX
STAINLESS
STEEL