



MATIÈRE

Barre à section ronde.
GN 224.1: acier chromé.
GN 224.5: acier INOX AISI 304, finition brossée mate.

RONDELLES D'APPUI

GN 224.1: alliage de zinc nichelé.
GN 224.5: acier INOX AISI 303.

MATIÈRE



Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre.

COULEUR

Noir, finition semi-mate.

EXÉCUTION STANDARD

Douille en laiton fileté.



GN 224.1

Code	Description	d1	l	d2	h	△
GN.10381	GN 224.1-8-30-CR	8	30±0.25	12	26	20
GN.10382	GN 224.1-10-40-CR	10	40±0.25	15	31	40

Code	f	L	d	p	h	h1	△
RHFM-14.022.9005	14	26	M4	6	22	11	15
RHFM-18.026.9005	18	30	M4	6	26	13	21

GN 224.5



Code	Description	d1	l	d2	h	△
GN.10385	GN 224.5-8-30	8	30±0.25	12	26	20
GN.10386	GN 224.5-10-40	10	40±0.25	15	31	40