

Accessoires pour systèmes oléodynamiques

COUVERCLE

- Technopolymère à base de polyamide (PA), finition semi-mate.
- SFN.: couleur orange RAL 2004, avec inscription "OIL".
 - SFN.....-C9: couleur noire RAL 9005, avec inscription "OIL".
 - SFN.....-C2-N: couleur orange RAL 2004, sans inscription "OIL".
 - SFN.....-C9-N: couleur noire RAL 9005, sans inscription "OIL".

RACCORD FILETÉ

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **SFN.**: sans filtre à air.
 - **SFN+F**: avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthane réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.
 - **SFN-BA+F**: avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthane réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.
- Fixation rapide à baïonnette en tôle d'acier zingué brillant.
Chaînette de sécurité en acier chromé.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU

100°C.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les bouchons d'échappement SFN. sont caractérisés par un grand débit d'air comme l'exigent des applications typiques: centrales oléodynamiques ou réservoirs de liquides sujets à de rapides variations de volume.

DONNÉES TECHNIQUES


On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.


EXÉCUTION SPÉCIALE SUR DEMANDE

Raccord fileté également disponible avec filetage gaz conique American NPT - ANSI-ASME B1-20 pour les codes marqués avec #.



ELESA Original design 






SFN.							
Code	Description	D	d	L	d2	h	
53895	SFN.30-12x1.5	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
53895-C9	SFN.30-12x1.5-C9	31	M12x1.6	29.5	6	9.5	10
53896	SFN.30-14x1.5	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53896-C9	SFN.30-14x1.5-C9	31	M14x1.6	29.5	8	9.5	10
53871	SFN.30-16x1.5	31	M16x1.5	29	10	9	10
53871-C9	SFN.30-16x1.5-C9	31	M16x1.6	29	10	9	10
53881	SFN.30-18x1.5	31	M18x1.5	29	10	9	10
53881-C9	SFN.30-18x1.5-C9	31	M18x1.6	29	10	9	10
53886	SFN.30-20x1.5	31	M20x1.5	29	10	9	11
53886-C9	SFN.30-20x1.5-C9	31	M20x1.6	29	10	9	11
53891	SFN.30-22x1.5	31	M22x1.5	29	13.5	9	11
53891-C9	SFN.30-22x1.5-C9	31	M22x1.6	29	13.5	9	11
56151	SFN.30-1/4#	31	G 1/4	29.5	8	9.5	10
56151-C9	SFN.30-1/4-C9#	31	G 1/4	29.5	8	9.5	10
53901	SFN.30-3/8	31	G 3/8	29.5	10	9.5	11
53901-C9	SFN.30-3/8-C9	31	G 3/8	29.5	10	9.5	11
53911	SFN.30-1/2	31	G 1/2	29.5	12	9.5	12
53911-C9	SFN.30-1/2-C9	31	G 1/2	29.5	12	9.5	12
56181	SFN.40-3/8#	42	G 3/8	36.5	10	11.5	21
56181-C9	SFN.40-3/8-C9#	42	G 3/8	36.5	10	11.5	21
56201	SFN.40-1/2#	42	G 1/2	36.5	12	11.5	22
56201-C9	SFN.40-1/2-C9#	42	G 1/2	36.5	12	11.5	22
53921	SFN.40-3/4#	42	G 3/4	36.5	18	11.5	24
53921-C9	SFN.40-3/4-C9#	42	G 3/4	36.5	18	11.5	24
53931	SFN.40-1	42	G 1	36.5	18	11.5	23
53931-C9	SFN.40-1-C9	42	G 1	36.5	18	11.5	23
56241	SFN.57-3/4#	57	G 3/4	42	18	14	42
56241-C9	SFN.57-3/4-C9#	57	G 3/4	42	18	14	42
56261	SFN.57-1	57	G 1	42	23	14	40
56261-C9	SFN.57-1-C9	57	G 1	42	23	14	42
53932	SFN.57-1¼	57	G 1 1/4	44	28	16	44
53932-C9	SFN.57-1¼-C9	57	G 1 1/4	44	28	16	44
53933	SFN.57-1½	57	G 1 1/2	44	28	16	44
53933-C9	SFN.57-1½-C9	57	G 1 1/2	44	28	16	43
56381	SFN.70-2	70	G 2	59	23	17	84
56381-C9	SFN.70-2-C9	70	G 2	59	23	17	84


Sur demande nous pouvons fournir ces modèles avec filetage conique Gas-NPT Américan - ANSI-ASME B1-20





Accessoires pour systèmes oléodynamiques


SFN-N



SFN-N

Code	Description	D	d	L	d2	h	△
53895-C2-N	SFN.30-12x1.5-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
53895-C9-N	SFN.30-12x1.5-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	9.5	10
53896-C2-N	SFN.30-14x1.5-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53896-C9-N	SFN.30-14x1.5-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	9.5	10
53871-C2-N	SFN.30-16x1.5-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	9	10
53871-C9-N	SFN.30-16x1.5-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	9	10
53881-C2-N	SFN.30-18x1.5-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	9	10
53881-C9-N	SFN.30-18x1.5-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	9	10
53886-C2-N	SFN.30-20x1.5-C2-N	31	M20x1.5	29.5	10	9	11
53886-C9-N	SFN.30-20x1.5-C9-N	31	M20x1.5	29.5	10	9	11
53891-C2-N	SFN.30-22x1.5-C2-N	31	M22x1.5	29.5	13.5	9	11
53891-C9-N	SFN.30-22x1.5-C9-N	31	M22x1.5	29.5	13.5	9	11
56151-C2-N	SFN.30-1/4-C2-N#	31	G 1/4	29.5	8	9.5	10
56151-C9-N	SFN.30-1/4-C9-N#	31	G 1/4	29.5	8	9.5	10
53901-C2-N	SFN.30-3/8-C2-N	31	G 3/8	29.5	10	9.5	11
53901-C9-N	SFN.30-3/8-C9-N	31	G 3/8	29.5	10	9.5	11
53911-C2-N	SFN.30-1/2-C2-N	31	G 1/2	29.5	12	9.5	12
53911-C9-N	SFN.30-1/2-C9-N	31	G 1/2	29.5	12	9.5	12
56181-C2-N	SFN.40-3/8-C2-N#	42	G 3/8	36.5	10	11.5	21
56181-C9-N	SFN.40-3/8-C9-N#	42	G 3/8	36.5	10	11.5	21
56201-C2-N	SFN.40-1/2-C2-N#	42	G 1/2	36.5	12	11.5	22
56201-C9-N	SFN.40-1/2-C9-N#	42	G 1/2	36.5	12	11.5	22
53921-C2-N	SFN.40-3/4-C2-N#	42	G 3/4	36.5	18	11.5	24
53921-C9-N	SFN.40-3/4-C9-N#	42	G 3/4	36.5	18	11.5	24
53931-C2-N	SFN.40-1-C2-N	42	G 1	36.5	18	11.5	23
53931-C9-N	SFN.40-1-C9-N	42	G 1	36.5	18	11.5	23
56241-C2-N	SFN.57-3/4-C2-N#	57	G 3/4	42	18	14	42
56241-C9-N	SFN.57-3/4-C9-N#	57	G 3/4	42	18	14	42
56261-C2-N	SFN.57-1-C2-N	57	G 1	42	23	14	42
56261-C9-N	SFN.57-1-C9-N	57	G 1	42	23	14	42
53932-C2-N	SFN.57-1½-C2-N	57	G 1 1/4	44	28	16	44
53932-C9-N	SFN.57-1½-C9-N	57	G 1 1/4	44	28	16	44
53933-C2-N	SFN.57-1½-C2-N	57	G 1 1/2	44	28	16	43
53933-C9-N	SFN.57-1½-C9-N	57	G 1 1/2	44	28	16	43
56381-C2-N	SFN.70-2-C2-N	70	G 2	59	23	17	84
56381-C9-N	SFN.70-2-C9-N	70	G 2	59	23	17	84

Sur demande nous pouvons fournir ces modèles avec filetage conique Gas-NPT Américain - ANSI-ASME B1-20





SFN+F

Code	Description	D	d	L	d2	d3	h	h1	
56081	SFN.30-12x1.5+F	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
56081-C9	SFN.30-12x1.5+F-C9	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
56091	SFN.30-14x1.5+F	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
56091-C9	SFN.30-14x1.5+F-C9	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
56101	SFN.30-16x1.5+F	31	M16x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56101-C9	SFN.30-16x1.5+F-C9	31	M16x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56111	SFN.30-18x1.5+F	31	M18x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56111-C9	SFN.30-18x1.5+F-C9	31	M18x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56131	SFN.30-20x1.5+F	31	M20x1.5	29.5	10	-	9	-	11
56131-C9	SFN.30-20x1.5+F-C9	31	M20x1.5	29.5	10	-	9	-	11
56141	SFN.30-22x1.5+F	31	M22x1.5	29.5	13.5	-	9	-	11
56141-C9	SFN.30-22x1.5+F-C9	31	M22x1.5	29.5	13.5	-	9	-	11
56156	SFN.30-1/4+F#	31	G 1/4	29.5	8	-	9.5	-	10
56156-C9	SFN.30-1/4+F-C9#	31	G 1/4	29.5	8	-	9.5	-	10
56161	SFN.30-3/8+F	31	G 3/8	29.5	10	-	9.5	-	11
56161-C9	SFN.30-3/8+F-C9	31	G 3/8	29.5	10	-	9.5	-	11
56171	SFN.30-1/2+F	31	G 1/2	29.5	12	-	9.5	-	11
56171-C9	SFN.30-1/2+F-C9	31	G 1/2	29.5	12	-	9.5	-	11
56191	SFN.40-3/8+F#	42	G 3/8	36.5	10	-	11.5	-	21
56191-C9	SFN.40-3/8+F-C9#	42	G 3/8	36.5	10	-	11.5	-	21
56211	SFN.40-1/2+F#	42	G 1/2	36.5	12	-	11.5	-	23
56211-C9	SFN.40-1/2+F-C9#	42	G 1/2	36.5	12	-	11.5	-	23
56221	SFN.40-3/4+F#	42	G 3/4	36.5	18	-	11.5	-	23
56221-C9	SFN.40-3/4+F-C9#	42	G 3/4	36.5	18	-	11.5	-	22
56231	SFN.40-1+F	42	G 1	36.5	18	-	11.5	-	24
56231-C9	SFN.40-1+F-C9	42	G 1	36.5	18	-	11.5	-	24
56251	SFN.57-3/4+F#	57	G 3/4	42	18	-	14	-	40
56251-C9	SFN.57-3/4+F-C9#	57	G 3/4	42	18	-	14	-	40
56271	SFN.57-1+F	57	G 1	42	23	-	14	-	42
56271-C9	SFN.57-1+F-C9	57	G 1	42	23	-	14	-	42
56281	SFN.57-1½+F	57	G 1 1/4	44	28	-	16	-	44
56281-C9	SFN.57-1½+F-C9	57	G 1 1/4	44	28	-	16	-	44
56291	SFN.57-1½+F	57	G 1 1/2	44	28	-	16	-	45
56291-C9	SFN.57-1½+F-C9	57	G 1 1/2	44	28	-	16	-	45
54701	SFN.70-3/4+F#	70	G 3/4	63	16	35	15	6	82
54701-C9	SFN.70-3/4+F-C9#	70	G 3/4	63	16	35	15	6	77
54711	SFN.70-1½+F	70	G 1 1/4	59	23	-	17	-	81
54711-C9	SFN.70-1½+F-C9	70	G 1 1/4	59	23	-	17	-	81
56391	SFN.70-2+F	70	G 2	59	23	-	17	-	91
56391-C9	SFN.70-2+F-C9	70	G 2	59	23	-	17	-	91

Sur demande nous pouvons fournir ces modèles avec filetage conique Gas-NPT Américain - ANSI-ASME B1-20

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



SFN+F-N

Code	Description	D	d	L	d2	d3	h	h1	
56081-C2-N	SFN.30-12x1.5+F-C2-N	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
56081-C9-N	SFN.30-12x1.5+F-C9-N	31	M12x1.5	29.5	6	-	9.5	-	10
56091-C2-N	SFN.30-14x1.5+F-C2-N	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
56091-C9-N	SFN.30-14x1.5+F-C9-N	31	M14x1.5	29.5	8	-	9.5	-	10
56101-C2-N	SFN.30-16x1.5+F-C2-N	31	M16x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56101-C9-N	SFN.30-16x1.5+F-C9-N	31	M16x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56111-C2-N	SFN.30-18x1.5+F-C2-N	31	M18x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56111-C9-N	SFN.30-18x1.5+F-C9-N	31	M18x1.5	29.5	10	-	9	-	10
56131-C2-N	SFN.30-20x1.5+F-C2-N	31	M20x1.5	29.5	10	-	9	-	11
56131-C9-N	SFN.30-20x1.5+F-C9-N	31	M20x1.5	29.5	10	-	9	-	11
56141-C2-N	SFN.30-22x1.5+F-C2-N	31	M22x1.5	29.5	13.5	-	9	-	11
56141-C9-N	SFN.30-22x1.5+F-C9-N	31	M22x1.5	29.5	13.5	-	9	-	11
56156-C2-N	SFN.30-1/4+F-C2-N#	31	G 1/4	29.5	8	-	9.5	-	10
56156-C9-N	SFN.30-1/4+F-C9-N#	31	G 1/4	29.5	8	-	9.5	-	10
56161-C2-N	SFN.30-3/8+F-C2-N	31	G 3/8	29.5	10	-	9.5	-	11
56161-C9-N	SFN.30-3/8+F-C9-N	31	G 3/8	29.5	10	-	9.5	-	11
56171-C2-N	SFN.30-1/2+F-C2-N	31	G 1/2	29.5	12	-	9.5	-	11
56171-C9-N	SFN.30-1/2+F-C9-N	31	G 1/2	29.5	12	-	9.5	-	11
56191-C2-N	SFN.40-3/8+F-C2-N#	42	G 3/8	36.5	10	-	11.5	-	21
56191-C9-N	SFN.40-3/8+F-C9-N#	42	G 3/8	36.5	10	-	11.5	-	21
56211-C2-N	SFN.40-1/2+F-C2-N#	42	G 1/2	36.5	12	-	11.5	-	23
56211-C9-N	SFN.40-1/2+F-C9-N#	42	G 1/2	36.5	12	-	11.5	-	23
56221-C2-N	SFN.40-3/4+F-C2-N#	42	G 3/4	36.5	18	-	11.5	-	22
56221-C9-N	SFN.40-3/4+F-C9-N#	42	G 3/4	36.5	18	-	11.5	-	22
56231-C2-N	SFN.40-1+F-C2-N	42	G 1	36.5	18	-	11.5	-	24
56231-C9-N	SFN.40-1+F-C9-N	42	G 1	36.5	18	-	11.5	-	24
56251-C2-N	SFN.57-3/4+F-C2-N#	57	G 3/4	42	18	-	14	-	40
56251-C9-N	SFN.57-3/4+F-C9-N#	57	G 3/4	42	18	-	14	-	40
56271-C2-N	SFN.57-1+F-C2-N	57	G 1	42	23	-	14	-	42
56271-C9-N	SFN.57-1+F-C9-N	57	G 1	42	23	-	14	-	42
56281-C2-N	SFN.57-1¼+F-C2-N	57	G 1 1/4	44	28	-	16	-	44
56281-C9-N	SFN.57-1¼+F-C9-N	57	G 1 1/4	44	28	-	16	-	44
56291-C2-N	SFN.57-1½+F-C2-N	57	G 1 1/2	44	28	-	16	-	45
56291-C9-N	SFN.57-1½+F-C9-N	57	G 1 1/2	44	28	-	16	-	45
54701-C2-N	SFN.70-3/4+F-C2-N#	70	G 3/4	63	16	35	15	6	77
54701-C9-N	SFN.70-3/4+F-C9-N#	70	G 3/4	63	16	35	15	6	77
54711-C2-N	SFN.70-1¼+F-C2-N	70	G 1 1/4	59	23	-	17	-	81
54711-C9-N	SFN.70-1¼+F-C9-N	70	G 1 1/4	59	23	-	17	-	81
56391-C2-N	SFN.70-2+F-C2-N	70	G 2	59	23	-	17	-	91
56391-C9-N	SFN.70-2+F-C9-N	70	G 2	59	23	-	17	-	91

Sur demande nous pouvons fournir ces modèles avec filetage conique Gas-NPT Américan - ANSI-ASME B1-20

SFN-BA+F

Code	Description	D	L	d2	d4	h	
54731	SFN.70-BA+F	70	56	23	39	14	90
54731-C9	SFN.70-BA+F-C9	70	56	23	39	14	90

SFN-BA+F-N

Code	Description	D	L	d2	d4	h	
54731-C2-N	SFN.70-BA+F-C2-N	70	56	23	39	14	90
54731-C9-N	SFN.70-BA+F-C9-N	70	56	23	39	14	90