Bases de fixation pour raccords articulés

Technopolymère

INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PA · +100° -20°

BASE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33), résistante aux rayons UV, finition mate.

VIS ET ÉCROU *(FOURNIS)*

Vis à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX AISI 304 avec traitement anti-grippage.
Écrou autobloquant en acier INOX AISI 304.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **TCC-PB-E**: dents extérieures.
- **TCC-PB-S**: sans dents.

CARACTÉRISTIQUES

Il est possible de coupler une base à dents externes à une pince à dents internes ou une embase et une pince sans dents pour créer un joint articulé.
Les joints composés de systèmes de support de 18 mm de diamètre à denture interne ont 24 dents et un angle de réglage de 15°, tandis que ceux composés de systèmes de support de 30 mm de diamètre ont 36 dents et un angle de réglage de 10°.
Les articulations composées de bases et de pinces sans dents, en revanche, vous permettent de créer n'importe quel angle.
La vis de blocage « s » peut être remplacée par le kit TCC-KS.

DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple conseillé « C# ».

ACCESSOIRES SUR DEMANDE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

- TCC-KS (voir page -): kit de serrage.

ELESA Original design — GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024



TCC-PB-E



TCC-PB-S



C9 RAL9005 · C33 RAL7040

INOX STAINLESS STEEL

TCC-PB-E

Code	Description	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600321-C9	TCC-PB-18-E-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600321-C33	TCC-PB-18-E-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	35	25
600421-C9	TCC-PB-30-E-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81
600421-C33	TCC-PB-30-E-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	81

INOX STAINLESS STEEL

TCC-PB-S

Code	Description	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600325-C9	TCC-PB-18-S-C9	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600325-C33	TCC-PB-18-S-C33	45	34	5.5	30	5	20	26.5	13	M6	5	3	25
600425-C9	TCC-PB-30-S-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81
600425-C33	TCC-PB-30-S-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	81

Couple conseillé pour le serrage des vis.
*** Résistance à la rotation de l'articulation.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.