

TLC. | Fermetures à levier

Acier ou acier INOX

TLG. | Fermetures à levier

Acier ou acier INOX



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



EXÉCUTIONS STANDARD

- **TLC.Z**: acier zingué.
- **TLC.SST**: acier INOX AISI 304.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

- Fermetures à levier en acier brut ou nickelé.
- Agrafes dans des formes et finitions différentes.



EXÉCUTIONS STANDARD





- **TLG.Z**: acier zingué.
- **TLG.SST**: acier INOX AISI 304.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

- Fermetures à levier en acier brut ou nickelé.
- Agrafes dans des formes et finitions différentes.



Modalité d'exécution des tests de résistance à la traction



TLC.Z

Code	Description	Charge max. d'exercice [N]	Charge de rupture [N]	
420071	TLC.Z-15/76.5+R	400	1000	16

TLG.Z

Code	Description	Charge max. d'exercice [N]	Charge de rupture [N]	
420111	TLG.Z-12/114+R	1000	2500	59

TLC.SST

Code	Description	Charge max. d'exercice [N]	Charge de rupture [N]	
420072	TLC.SST-15/76.5+R	400	1500	16

TLG.SST

Code	Description	Charge max. d'exercice [N]	Charge de rupture [N]	
420112	TLG.SST-12/114+R	1000	2500	59

