

TLI. | Fermetures à levier

Acier ou acier INOX



EXÉCUTIONS STANDARD





- **TLI.Z:** acier zingué.
- **TLI.SST:** acier INOX AISI 304.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Fermetures à levier en acier brut ou nickelé.



Modalité d' exécution des tests de résistance à la traction



TLI.Z

Code	Description	Charge max. d'exercice [N]	Charge de rupture [N]	ΔΔ
420131	TLI.Z-13.5/90	500	900	28

TLI.SST

Code	Description	Charge max. d'exercice [N]	Charge de rupture [N]	ΔΔ
420132	TLI.SST-13.5/90	500	900	28

TLV. | Fermetures à levier

Acier ou acier INOX



EXÉCUTIONS STANDARD

- **TLV.Z:** acier zingué.
- **TLV.SST:** acier INOX AISI 304.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Agrafes dans des formes et finitions différentes.



TLV.Z

Code	Description	Charge max. d'exercice [N]	Charge de rupture [N]	ΔΔ
420243	TLV.Z-15/56+R	550	1000	23

TLV.SST

Code	Description	Charge max. d'exercice [N]	Charge de rupture [N]	ΔΔ
420242	TLV.SST-15/56+R	550	1000	23