



MATIERE

- Volant en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
- Tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité sphérique.
- Patin en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire, finition mate, fourni non assemblé.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS




Les volants VC.692-SST-p-SV permettent le blocage puissant d'un composant en empêchant, grâce au patin, un contact direct entre la tige et la surface qui doit être bloquée.

La partie métallique, réalisée en acier INOX AISI 303, est indiquée pour l'application dans tous les endroits nécessitant l'emploi de matières résistantes à la corrosion.



ELESA Original design

Exemple d'application



INOX  
STAINLESS  
STEEL

| Code   | Description                | D  | d6g | L    | d1 | d3 | d4  | l1 | l2   | l3  | l4  | l5 | △  |
|--------|----------------------------|----|-----|------|----|----|-----|----|------|-----|-----|----|----|
| 164001 | VC.692/25 SST-p-M6x25-SV15 | 25 | M6  | 20   | 12 | 15 | 4.5 | 25 | 10   | 3.5 | 7.5 | 5  | 16 |
| 164003 | VC.692/25 SST-p-M6x35-SV15 | 25 | M6  | 20   | 12 | 15 | 4.5 | 35 | 10   | 3.5 | 7.5 | 5  | 18 |
| 164005 | VC.692/25 SST-p-M6x45-SV15 | 25 | M6  | 20   | 12 | 15 | 4.5 | 45 | 10   | 3.5 | 7.5 | 5  | 19 |
| 164011 | VC.692/25-SST-p-M6x25-SV18 | 25 | M6  | 20   | 12 | 18 | 6   | 25 | 10   | 4   | 9   | 6  | 20 |
| 164013 | VC.692/25-SST-p-M6x35-SV18 | 25 | M6  | 20   | 12 | 18 | 6   | 35 | 10   | 4   | 9   | 6  | 21 |
| 164015 | VC.692/25-SST-p-M6x45-SV18 | 25 | M6  | 20   | 12 | 18 | 6   | 45 | 10   | 4   | 9   | 6  | 23 |
| 164021 | VC.692/25-SST-p-M6x25-SV21 | 25 | M6  | 20   | 12 | 21 | 6   | 25 | 10   | 5   | 10  | 6  | 20 |
| 164023 | VC.692/25-SST-p-M6x35-SV21 | 25 | M6  | 20   | 12 | 21 | 6   | 35 | 10   | 5   | 10  | 6  | 22 |
| 164025 | VC.692/25-SST-p-M6x45-SV21 | 25 | M6  | 20   | 12 | 21 | 6   | 45 | 10   | 5   | 10  | 6  | 24 |
| 164101 | VC.692/32 SST-p-M6x25-SV15 | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 15 | 4.5 | 25 | 12.5 | 3.5 | 7.5 | 5  | 20 |
| 164103 | VC.692/32 SST-p-M6x35-SV15 | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 15 | 4.5 | 35 | 12.5 | 3.5 | 7.5 | 5  | 21 |
| 164105 | VC.692/32 SST-p-M6x45-SV15 | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 15 | 4.5 | 45 | 12.5 | 3.5 | 7.5 | 5  | 21 |
| 164081 | VC.692/32-SST-p-M6x25-SV18 | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 18 | 6   | 25 | 12.5 | 4   | 9   | 6  | 20 |
| 164083 | VC.692/32-SST-p-M6x35-SV18 | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 18 | 6   | 35 | 12.5 | 4   | 9   | 6  | 21 |
| 164085 | VC.692/32-SST-p-M6x45-SV18 | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 18 | 6   | 45 | 12.5 | 4   | 9   | 6  | 21 |
| 164091 | VC.692/32-SST-p-M6x25-SV21 | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 21 | 6   | 25 | 12.5 | 5   | 10  | 6  | 21 |
| 164093 | VC.692/32-SST-p-M6x35-SV21 | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 21 | 6   | 35 | 12.5 | 5   | 10  | 6  | 22 |
| 164095 | VC.692/32-SST-p-M6x45-SV21 | 32 | M6  | 22.5 | 14 | 21 | 6   | 45 | 12.5 | 5   | 10  | 6  | 22 |
| 164111 | VC.692/32-SST-p-M8x30-SV18 | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 18 | 6   | 30 | 12.5 | 4   | 9   | 6  | 34 |
| 164113 | VC.692/32-SST-p-M8x40-SV18 | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 18 | 6   | 40 | 12.5 | 4   | 9   | 6  | 37 |
| 164115 | VC.692/32-SST-p-M8x50-SV18 | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 18 | 6   | 50 | 12.5 | 4   | 9   | 6  | 32 |
| 164121 | VC.692/32-SST-p-M8x30-SV21 | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 21 | 6   | 30 | 12.5 | 5   | 10  | 6  | 35 |
| 164123 | VC.692/32-SST-p-M8x40-SV21 | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 21 | 6   | 40 | 12.5 | 5   | 10  | 6  | 38 |
| 164125 | VC.692/32-SST-p-M8x50-SV21 | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 21 | 6   | 50 | 12.5 | 5   | 10  | 6  | 33 |



| Code   | Description                 | D  | d6g | L    | d1 | d3 | d4 | l1 | l2   | l3  | l4   | l5  | ⚖   |
|--------|-----------------------------|----|-----|------|----|----|----|----|------|-----|------|-----|-----|
| 164131 | VC.692/32-SST-p-M8x30-SV25  | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 25 | 6  | 30 | 12.5 | 5.5 | 10.5 | 6   | 35  |
| 164133 | VC.692/32-SST-p-M8x40-SV25  | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 25 | 6  | 40 | 12.5 | 5.5 | 10.5 | 6   | 38  |
| 164135 | VC.692/32-SST-p-M8x50-SV25  | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 25 | 6  | 50 | 12.5 | 5.5 | 10.5 | 6   | 33  |
| 164141 | VC.692/32-SST-p-M8x30-SV32  | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 32 | 6  | 30 | 12.5 | 6   | 11   | 6   | 36  |
| 164143 | VC.692/32-SST-p-M8x40-SV32  | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 32 | 6  | 40 | 12.5 | 6   | 11   | 6   | 39  |
| 164145 | VC.692/32-SST-p-M8x50-SV32  | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 32 | 6  | 50 | 12.5 | 6   | 11   | 6   | 34  |
| 164151 | VC.692/32-SST-p-M8x30-SV40  | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 40 | 6  | 30 | 12.5 | 8   | 13   | 6   | 36  |
| 164153 | VC.692/32-SST-p-M8x40-SV40  | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 40 | 6  | 40 | 12.5 | 8   | 13   | 6   | 39  |
| 164155 | VC.692/32-SST-p-M8x50-SV40  | 32 | M8  | 22.5 | 14 | 40 | 6  | 50 | 12.5 | 8   | 13   | 6   | 34  |
| 164201 | VC.692/40-SST-p-M8x30-SV18  | 40 | M8  | 26   | 15 | 18 | 6  | 30 | 14   | 4   | 9    | 6   | 35  |
| 164203 | VC.692/40-SST-p-M8x40-SV18  | 40 | M8  | 26   | 15 | 18 | 6  | 40 | 14   | 4   | 9    | 6   | 38  |
| 164205 | VC.692/40-SST-p-M8x50-SV18  | 40 | M8  | 26   | 15 | 18 | 6  | 50 | 14   | 4   | 9    | 6   | 38  |
| 164211 | VC.692/40-SST-p-M8x30-SV21  | 40 | M8  | 26   | 15 | 21 | 6  | 30 | 14   | 5   | 10   | 6   | 36  |
| 164213 | VC.692/40-SST-p-M8x40-SV21  | 40 | M8  | 26   | 15 | 21 | 6  | 40 | 14   | 5   | 10   | 6   | 39  |
| 164215 | VC.692/40-SST-p-M8x50-SV21  | 40 | M8  | 26   | 15 | 21 | 6  | 50 | 14   | 5   | 10   | 6   | 39  |
| 164221 | VC.692/40-SST-p-M8x30-SV25  | 40 | M8  | 26   | 15 | 25 | 6  | 30 | 14   | 5.5 | 10.5 | 6   | 36  |
| 164223 | VC.692/40-SST-p-M8x40-SV25  | 40 | M8  | 26   | 15 | 25 | 6  | 40 | 14   | 5.5 | 10.5 | 6   | 39  |
| 164225 | VC.692/40-SST-p-M8x50-SV25  | 40 | M8  | 26   | 15 | 25 | 6  | 50 | 14   | 5.5 | 10.5 | 6   | 39  |
| 164231 | VC.692/40-SST-p-M8x30-SV32  | 40 | M8  | 26   | 15 | 32 | 6  | 30 | 14   | 6   | 11   | 6   | 37  |
| 164233 | VC.692/40-SST-p-M8x40-SV32  | 40 | M8  | 26   | 15 | 32 | 6  | 40 | 14   | 6   | 11   | 6   | 40  |
| 164235 | VC.692/40-SST-p-M8x50-SV32  | 40 | M8  | 26   | 15 | 32 | 6  | 50 | 14   | 6   | 11   | 6   | 40  |
| 164241 | VC.692/40-SST-p-M8x30-SV40  | 40 | M8  | 26   | 15 | 40 | 6  | 30 | 14   | 8   | 13   | 6   | 37  |
| 164243 | VC.692/40-SST-p-M8x40-SV40  | 40 | M8  | 26   | 15 | 40 | 6  | 40 | 14   | 8   | 13   | 6   | 40  |
| 164245 | VC.692/40-SST-p-M8x50-SV40  | 40 | M8  | 26   | 15 | 40 | 6  | 50 | 14   | 8   | 13   | 6   | 40  |
| 164251 | VC.692/40 SST-p-M10x35-SV21 | 40 | M10 | 26   | 15 | 21 | 8  | 35 | 14   | 4   | 10   | 7.5 | 46  |
| 164253 | VC.692/40 SST-p-M10x45-SV21 | 40 | M10 | 26   | 15 | 21 | 8  | 45 | 14   | 4   | 10   | 7.5 | 52  |
| 164255 | VC.692/40 SST-p-M10x55-SV21 | 40 | M10 | 26   | 15 | 21 | 8  | 55 | 14   | 4   | 10   | 7.5 | 56  |
| 164261 | VC.692/40 SST-p-M10x35-SV25 | 40 | M10 | 26   | 15 | 25 | 8  | 35 | 14   | 4.5 | 10.5 | 7.5 | 46  |
| 164263 | VC.692/40 SST-p-M10x45-SV25 | 40 | M10 | 26   | 15 | 25 | 8  | 45 | 14   | 4.5 | 10.5 | 7.5 | 52  |
| 164265 | VC.692/40 SST-p-M10x55-SV25 | 40 | M10 | 26   | 15 | 25 | 8  | 55 | 14   | 4.5 | 10.5 | 7.5 | 56  |
| 164271 | VC.692/40 SST-p-M10x35-SV32 | 40 | M10 | 26   | 15 | 32 | 8  | 35 | 14   | 5   | 11   | 7.5 | 50  |
| 164273 | VC.692/40 SST-p-M10x45-SV32 | 40 | M10 | 26   | 15 | 32 | 8  | 45 | 14   | 5   | 11   | 7.5 | 56  |
| 164275 | VC.692/40 SST-p-M10x55-SV32 | 40 | M10 | 26   | 15 | 32 | 8  | 55 | 14   | 5   | 11   | 7.5 | 60  |
| 164281 | VC.692/40 SST-p-M10x35-SV40 | 40 | M10 | 26   | 15 | 40 | 8  | 35 | 14   | 7   | 13   | 7.5 | 50  |
| 164283 | VC.692/40 SST-p-M10x45-SV40 | 40 | M10 | 26   | 15 | 40 | 8  | 45 | 14   | 7   | 13   | 7.5 | 56  |
| 164285 | VC.692/40 SST-p-M10x55-SV40 | 40 | M10 | 26   | 15 | 40 | 8  | 55 | 14   | 7   | 13   | 7.5 | 60  |
| 164301 | VC.692/50-SST-p-M10x35-SV21 | 50 | M10 | 31   | 18 | 21 | 8  | 35 | 17   | 4   | 10   | 7.5 | 62  |
| 164303 | VC.692/50-SST-p-M10x45-SV21 | 50 | M10 | 31   | 18 | 21 | 8  | 45 | 17   | 4   | 10   | 7.5 | 68  |
| 164305 | VC.692/50-SST-p-M10x55-SV21 | 50 | M10 | 31   | 18 | 21 | 8  | 55 | 17   | 4   | 10   | 7.5 | 72  |
| 164311 | VC.692/50-SST-p-M10x35-SV25 | 50 | M10 | 31   | 18 | 25 | 8  | 35 | 17   | 4.5 | 10.5 | 7.5 | 62  |
| 164313 | VC.692/50-SST-p-M10x45-SV25 | 50 | M10 | 31   | 18 | 25 | 8  | 45 | 17   | 4.5 | 10.5 | 7.5 | 68  |
| 164315 | VC.692/50-SST-p-M10x55-SV25 | 50 | M10 | 31   | 18 | 25 | 8  | 55 | 17   | 4.5 | 10.5 | 7.5 | 72  |
| 164321 | VC.692/50-SST-p-M10x35-SV32 | 50 | M10 | 31   | 18 | 32 | 8  | 35 | 17   | 5   | 11   | 7.5 | 66  |
| 164323 | VC.692/50-SST-p-M10x45-SV32 | 50 | M10 | 31   | 18 | 32 | 8  | 45 | 17   | 5   | 11   | 7.5 | 72  |
| 164325 | VC.692/50-SST-p-M10x55-SV32 | 50 | M10 | 31   | 18 | 32 | 8  | 55 | 17   | 5   | 11   | 7.5 | 76  |
| 164331 | VC.692/50-SST-p-M10x35-SV40 | 50 | M10 | 31   | 18 | 40 | 8  | 35 | 17   | 7   | 13   | 7.5 | 66  |
| 164333 | VC.692/50-SST-p-M10x45-SV40 | 50 | M10 | 31   | 18 | 40 | 8  | 45 | 17   | 7   | 13   | 7.5 | 72  |
| 164335 | VC.692/50-SST-p-M10x55-SV40 | 50 | M10 | 31   | 18 | 40 | 8  | 55 | 17   | 7   | 13   | 7.5 | 76  |
| 164401 | VC.692/60-SST-p-M12x40-SV21 | 60 | M12 | 36.5 | 21 | 21 | 10 | 40 | 21   | 3.5 | 10   | 8.5 | 170 |
| 164403 | VC.692/60-SST-p-M12x60-SV21 | 60 | M12 | 36.5 | 21 | 21 | 10 | 60 | 21   | 3.5 | 10   | 8.5 | 180 |
| 164411 | VC.692/60-SST-p-M12x40-SV25 | 60 | M12 | 36.5 | 21 | 25 | 10 | 40 | 21   | 3.5 | 10.5 | 8.5 | 170 |
| 164413 | VC.692/60-SST-p-M12x60-SV25 | 60 | M12 | 36.5 | 21 | 25 | 10 | 60 | 21   | 3.5 | 10.5 | 8.5 | 180 |
| 164421 | VC.692/60-SST-p-M12x40-SV32 | 60 | M12 | 36.5 | 21 | 32 | 10 | 40 | 21   | 4   | 11   | 8.5 | 170 |
| 164423 | VC.692/60-SST-p-M12x60-SV32 | 60 | M12 | 36.5 | 21 | 32 | 10 | 60 | 21   | 4   | 11   | 8.5 | 180 |
| 164431 | VC.692/60-SST-p-M12x40-SV40 | 60 | M12 | 36.5 | 21 | 40 | 10 | 40 | 21   | 6   | 13   | 8.5 | 170 |
| 164433 | VC.692/60-SST-p-M12x60-SV40 | 60 | M12 | 36.5 | 21 | 40 | 10 | 60 | 21   | 6   | 13   | 8.5 | 180 |



Éléments de serrage