Bras porte ventouse - Fixe

Avec raccord fileté mâle ou femelle, aluminium et laiton

RoHS

MATIÈRE

Butée, manchon fileté et bagues de serrage en laiton nickelé.
Raccord d'air en aluminium anodisé bleu.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **VPB-F**: avec raccord fileté femelle et raccord rapide droit.
- **VPB-F-L**: avec raccord fileté femelle et raccord rapide en L.
- **VPB-M**: avec raccord fileté mâle et raccord rapide droit.
- **VPB-M-L**: avec raccord fileté mâle et raccord rapide en L.

CARACTÉRISTIQUES

Les bras porte ventouses VPB sont des douilles filetées, avec des bagues de serrage pour le réglage de la hauteur et le montage de ces derniers sur le dispositif d'automatisation.
Le raccord fileté est utilisé pour la fixation de la ventouse sur le support. À l'autre extrémité, un raccord rapide permet de raccorder le tube d'aspiration.
Compatibles avec un tube en plastique de diamètre 6x8.
Voir Données techniques des ventouses (à la page -).



VPB-F

Code	Description	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	⚖
VV.40001	VPB-91-01-G1/4-F	G1/4	6	M20x1	74	10	40	17	162



VPB-F-L

Code	Description	d1	d2*	d3	l1	l2	s	⚖
VV.40002	VPB-91-01-G1/4-F-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	177

* Compatible avec des tubes pour air comprimé du diamètre indiqué dans le tableau.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



VPB-M

Code	Description	d1	d2*	d3	l	l1	l2	s	⚖
VV.40003	VPB-91-05-G1/4-M	G1/4	6	M20x1	84	10	40	17	170
VV.40005	VPB-91-06-G3/8-M	G3/8	6	M20x1	84	10	40	17	174



VPB-M-L

Code	Description	d1	d2*	d3	l1	l2	s	⚖
VV.40004	VPB-91-05-G1/4-M-L	G1/4	6	M20x1	10	40	17	185
VV.40006	VPB-91-06-G3/8-M-L	G3/8	6	M20x1	10	40	17	189

* Compatible avec des tubes pour air comprimé du diamètre indiqué dans le tableau.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.