

ESECUZIONI STANDARD

- **BEL-PH-ANB-1**: corpo in alluminio anodizzato colore nero. Visiera in vetro senza anello di contrasto.
- **BEL-PH-TP-1**: corpo in tecnopolimero in colore bianco. Visiera in tecnopolimero trasparente, senza anello di contrasto.
- **BEL-PH-TP-2**: corpo in tecnopolimero in colore bianco. Visiera in tecnopolimero trasparente, con anello di contrasto.

FLUIDO DI CONTRASTO

- **K**: incolore
- **G**: verde trasparente

SENSIBILITÀ DELLA BOLLA DI LIVELLO


- # **10**: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 10 minuti angolari rispetto piano orizzontale.
 - # **40**: movimento bolla di 2 mm per una inclinazione del corpo di 40 minuti angolari rispetto piano orizzontale.
- Vedi Dati tecnici bolle di livello (a pag. 780).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Le bolle di livello BEL-PH sono utilizzate per controllare il posizionamento orizzontale di maschere, macchine, dispositivi, apparecchi e strumenti. Le bolle di livello non sono allineate, cioè non vi è alcun riferimento alla superficie esterna della bolla di livello. La posizione verticale deve essere garantita allineando la piastra o l'alloggiamento su cui l'elemento viene montato. Il colore nero dell'esecuzione (BEL-PH-ANB) crea una riflessione sul contorno della bolla che migliora significativamente la leggibilità. L'esecuzione BEL-PH-TP è disponibile anche con anello di contrasto all'interno dell'alloggiamento (BEL-PH-TP-2) per creare lo stesso effetto. In alternativa, il contrasto può anche essere migliorato da una superficie scura all'interno del foro di montaggio.




BEL-PH-ANB



BEL-PH-TP



Anello di contrasto



BEL-PH-ANB-1

Codice	Descrizione	D	L	⚖
156301	BEL-PH-ANB-10-K-10-1	10	6.9	1
156303	BEL-PH-ANB-12-K-10-1	12	6.4	2
156305	BEL-PH-ANB-14-K-10-1	14	6.2	2
156307	BEL-PH-ANB-15-K-10-1	15	7.4	3
156309	BEL-PH-ANB-18-K-10-1	18	7.3	4

BEL-PH-TP-1

Codice	Descrizione	D	L	⚖
156323	BEL-PH-TP-10-K-40-1	10	6	1
156335	BEL-PH-TP-12-K-40-1	12	7	2
156345	BEL-PH-TP-14-K-40-1	14	8	2
156355	BEL-PH-TP-15-K-40-1	15	8	3
156365	BEL-PH-TP-18-K-40-1	18	9	4
156321	BEL-PH-TP-10-G-40-1	10	6	1
156331	BEL-PH-TP-12-G-40-1	12	7	2
156341	BEL-PH-TP-14-G-40-1	14	8	2
156351	BEL-PH-TP-15-G-40-1	15	8	2
156361	BEL-PH-TP-18-G-40-1	18	9	4

BEL-PH-TP-2

Codice	Descrizione	D	L	⚖
156337	BEL-PH-TP-12-K-40-2	12	7	2
156347	BEL-PH-TP-14-K-40-2	14	8	2
156357	BEL-PH-TP-15-K-40-2	15	8	3
156367	BEL-PH-TP-18-K-40-2	18	9	4
156333	BEL-PH-TP-12-G-40-2	12	7	2
156343	BEL-PH-TP-14-G-40-2	14	8	2
156353	BEL-PH-TP-15-G-40-2	15	8	3
156363	BEL-PH-TP-18-G-40-2	18	9	4