

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

- **BT-HP-p**: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753 : 2012 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).
- **BT-HP-SST-p**: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 304, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753 : 2012 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI



Le manopole scanalate imperdibili vengono utilizzate per fissare piastre di chiusura, carter o altro senza il rischio di perdita.

Questo è reso possibile dalla parte non filettata dello stelo, che consente alla manopola di rimanere ancorata (imperdibilità) al macchinario.



ELESA Original design

Tipi di montaggio



BT-HP-p

Codice	Descrizione	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	Δ
5351	BT-HP.25-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 + 8	10 + 16	15 + 24	13
5356	BT-HP.25-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 + 8	10 + 16	15 + 24	15
5361	BT-HP.25-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 + 10	14 + 20	21 + 30	18
5366	BT-HP.25-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 + 10	14 + 20	21 + 30	23
5369	BT-HP.32-p-M6x18	32	23	M6	17	4.7	6.5	18	8	3	9	5 + 8	10 + 16	15 + 24	15
5371	BT-HP.32-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 + 8	10 + 16	15 + 24	16
5376	BT-HP.32-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 + 8	10 + 16	15 + 24	18
5381	BT-HP.32-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 + 10	14 + 20	21 + 30	22
5386	BT-HP.32-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 + 10	14 + 20	21 + 30	27

BT-HP-SST-p

Codice	Descrizione	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	Δ
105351	BT-HP.25-SST-p-M6x22	25	19	M6	16	4.7	6.5	22	8	3	8	5 + 8	10 + 16	15 + 24	13
105356	BT-HP.25-SST-p-M6x32	25	19	M6	16	4.7	6.5	32	8	3	8	5 + 8	10 + 16	15 + 24	15
105361	BT-HP.25-SST-p-M8x30	25	19	M8	16	6.5	8.5	30	10	4	8	7 + 10	14 + 20	21 + 30	18
105366	BT-HP.25-SST-p-M8x40	25	19	M8	16	6.5	8.5	40	10	4	8	7 + 10	14 + 20	21 + 30	23
105371	BT-HP.32-SST-p-M6x22	32	23	M6	17	4.7	6.5	22	8	3	9	5 + 8	10 + 16	15 + 24	16
105376	BT-HP.32-SST-p-M6x32	32	23	M6	17	4.7	6.5	32	8	3	9	5 + 8	10 + 16	15 + 24	18
105381	BT-HP.32-SST-p-M8x30	32	23	M8	17	6.5	8.5	30	10	4	9	7 + 10	14 + 20	21 + 30	22
105386	BT-HP.32-SST-p-M8x40	32	23	M8	17	6.5	8.5	40	10	4	9	7 + 10	14 + 20	21 + 30	27

INOX
STAINLESS
STEEL