

MATERIALE



Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore grigio RAL 7035 (C3) o nero RAL 9005 (C9).

ESECUZIONI STANDARD

- **CGT-TC-S**: filettatura metrica, taglio a croce, colore grigio.
- **CGT-TC-AV**: filettatura metrica, taglio a cacciavite, colore nero.
- **CGT-TC-PG-AV**: filettatura PG, taglio a cacciavite, colore grigio o nero.


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Vengono utilizzati per chiudere i fori inutilizzati delle apparecchiature elettriche quali quadri di distribuzione o scatole di derivazione garantendo la tenuta stagna e la protezione contro polvere e umidità.



CGT-TC-S

Codice	Descrizione	d1	d2	h	l	△△
560251-C3	CGT-TC-M12x1,5-S-C3	M 12 x 1.5	15	8	6	1
560253-C3	CGT-TC-M16x1,5-S-C3	M 16 x 1.5	20	9	6	2
560255-C3	CGT-TC-M20x1,5-S-C3	M 20 x 1.5	24	9.5	6	2
560257-C3	CGT-TC-M25x1,5-S-C3	M 25 x 1.5	29.7	11.5	8	4
560259-C3	CGT-TC-M32x1,5-S-C3	M 32 x 1.5	37.1	12	8	5
560261-C3	CGT-TC-M40x1,5-S-C3	M 40 x 1.5	46	13	8	8
560263-C3	CGT-TC-M50x1,5-S-C3	M 50 x 1.5	56.3	15	10	12
560265-C3	CGT-TC-M63x1,5-S-C3	M 63 x 1.5	69.3	17	12	19



CGT-TC-AV

Codice	Descrizione	d1	d2	h	l	⚖
560251-C9	CGT-TC-M12x1,5-AV-C9	M 12 x 1.5	15	8	6	1
560253-C9	CGT-TC-M16x1,5-AV-C9	M 16 x 1.5	20	9	6	2
560255-C9	CGT-TC-M20x1,5-AV-C9	M 20 x 1.5	24	9.5	6	2
560257-C9	CGT-TC-M25x1,5-AV-C9	M 25 x 1.5	29.7	11.5	8	4
560259-C9	CGT-TC-M32x1,5-AV-C9	M 32 x 1.5	37.1	12	8	5
560261-C9	CGT-TC-M40x1,5-AV-C9	M 40 x 1.5	46	13	8	8
560263-C9	CGT-TC-M50x1,5-AV-C9	M 50 x 1.5	56.3	15	10	12
560265-C9	CGT-TC-M63x1,5-AV-C9	M 63 x 1.5	69.3	17	12	19

CGT-TC-PG-AV

Codice	Descrizione	d1	d2	h	l	⚖
560281-C3	CGT-TC-PG7-AV-C3	PG 7	15	8	6	1
560281-C9	CGT-TC-PG7-AV-C9	PG 7	15	8	6	1
560283-C3	CGT-TC-PG9-AV-C3	PG 9	19.1	9.5	6.5	1
560283-C9	CGT-TC-PG9-AV-C9	PG 9	19.1	9.5	6.5	1
560285-C3	CGT-TC-PG11-AV-C3	PG 11	22.1	10	6.5	2
560285-C9	CGT-TC-PG11-AV-C9	PG 11	22.1	10	6.5	2
560287-C3	CGT-TC-PG13-AV-C3	PG 13.5	25.2	10	6.5	2
560287-C9	CGT-TC-PG13-AV-C9	PG 13.5	25.2	10	6.5	2
560289-C3	CGT-TC-PG16-AV-C3	PG 16	27.1	10	6.5	3
560289-C9	CGT-TC-PG16-AV-C9	PG 16	27.1	10	6.5	3
560291-C3	CGT-TC-PG21-AV-C3	PG 21	33.2	12	8	4
560291-C9	CGT-TC-PG21-AV-C9	PG 21	33.2	12	8	4
560293-C3	CGT-TC-PG29-AV-C3	PG 29	44	12.5	8	6
560293-C9	CGT-TC-PG29-AV-C9	PG 29	44	12.5	8	6
560295-C3	CGT-TC-PG36-AV-C3	PG 36	55	14	10	10
560295-C9	CGT-TC-PG36-AV-C9	PG 36	55	14	10	10
560297-C3	CGT-TC-PG42-AV-C3	PG 42	62	14	10	16
560297-C9	CGT-TC-PG42-AV-C9	PG 42	62	14	10	16
560299-C3	CGT-TC-PG48-AV-C3	PG 48	68.3	16	12	24
560299-C9	CGT-TC-PG48-AV-C9	PG 48	68.3	16	12	24

