

MATERIALE

Lega di zinco pressofusa.

COLORE

Rivestimento resina epossidica nera, finitura mat.

PERNO DI ROTAZIONE

Acciaio INOX AISI 303.

RONDELLA


Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

ESECUZIONI STANDARD

- **CMMY-D**: perno fissato al corpo destro.
- **CMMY-S**: perno fissato al corpo sinistro.

ANGOLO DI ROTAZIONE (VALORE APPROSSIMATIVO)


Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
 Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.



CMMY-D



CMMY-S



CMMY-D

Codice	Descrizione	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	△
428801	CMMY.40-SH-5-D	40	5.3	10.5	25	9	5.5	5	16	4	40
428811	CMMY.50-SH-6-D	50	6.4	12.5	30	11.5	6.5	6	21	6	80
428821	CMMY.60-SH-8-D	60	8.3	16.5	36	15	8.5	8	26	8	153

CMMY-S

Codice	Descrizione	L	d3	d4	f	H	h1	h2	b1	d	△
428802	CMMY.40-SH-5-S	40	5.3	10.5	25	9	5.5	5	16	4	41
428812	CMMY.50-SH-6-S	50	6.4	12.5	30	11.5	6.5	6	21	6	83
428822	CMMY.60-SH-8-S	60	8.3	16.5	36	15	8.5	8	26	8	156