

**STATORE E ROTORE**

Lega di zinco nichelata.

**GHIERA**

Per statore filettato M19x1 = ottone.

Per statore filettato M22x1.5 = lega di zinco zincata.

**LEVETTA DI CHIUSURA SAGOMATA**

Acciaio zincato.

Per statore filettato M19x1, spessore = 2.5 mm.

Per statore filettato M22x1.5, spessore = 3 mm.

**ROSETTA ELASTICA**

Acciaio zincato.

**GUARNIZIONE DI TENUTA**

Per statore filettato M19x1 = PVC.

Per statore filettato M22x1.5 = gomma SBR.

**VITE**

M5x8 in acciaio zincato.

**CHIAVE**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

**ROTAZIONE**

90°.

**PROTEZIONE IP**

Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529 (vedi pag. A-18).

**ESECUZIONI STANDARD**

- CQ/A: innesto a due alette per chiave.


- CQ/T: innesto triangolare per chiave.

**ESECUZIONI SPECIALI E ACCESSORI**

- Levette di chiusura di dimensioni diverse.

- Chiusure e chiavi fornibili separatamente.



- Prolunga filettata in ottone per il posizionamento avanzato della levetta (codice 421137 C.PQ M5/58).



Dime di foratura


per statore M19

per statore M22



CQ/A

CQ/T



CQ/A

CQ/T

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	D	H	l	l1	l2	h	Δ
421301	CQ/A-M19x1-36-20	421341	CQ/T-M19x1-36-20	22	35.5	16	20	20	4	73
421303	CQ/A-M19x1-36-25	421343	CQ/T-M19x1-36-25	22	35.5	16	20	25	4	75
421305	CQ/A-M19x1-36-30	421345	CQ/T-M19x1-36-30	22	35.5	16	20	30	4	79
421307	CQ/A-M19x1-36-35	421347	CQ/T-M19x1-36-35	22	35.5	16	20	35	4	83
421313	CQ/A-M22x1.5-45-16	421353	CQ/T-M22x1.5-45-16	28	45	20	20	16	4	85
421315	CQ/A-M22x1.5-45-18	421355	CQ/T-M22x1.5-45-18	28	45	20	20	18	4	87
421311	CQ/A-M22x1.5-45-20	421351	CQ/T-M22x1.5-45-20	28	45	20	20	20	4	83
421317	CQ/A-M22x1.5-45-24	421357	CQ/T-M22x1.5-45-24	28	45	20	20	24	4	91
421319	CQ/A-M22x1.5-45-28	421359	CQ/T-M22x1.5-45-28	28	45	20	20	28	4	93
421321	CQ/A-M22x1.5-45-30	421361	CQ/T-M22x1.5-45-30	28	45	20	20	30	4	94
421323	CQ/A-M22x1.5-45-32	421363	CQ/T-M22x1.5-45-32	28	45	20	20	32	4	95