

**MANIGLIA E STORO**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro.

**ROTORE**

Lega di zinco cromata.

**MOLLE**

Acciaio INOX.

**GHIERA**

M22x1,5 in tecnopolimero.

**LEVETTA DI CHIUSURA PIANA**

Acciaio zincato, spessore 3 mm.

**GUARNAZIONE DI TENUTA**

Gomma NBR.

**VITE AUTOFILETTANTE**

Acciaio zincato.

**DUE CHIAVI**

Ottone nichelato, estraibili in due posizioni a 180°.

**ROTAZIONE**

90° senso orario (destra).

**PROTEZIONE IP**

Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529 (vedi pag. A-19).

**ESECUZIONI STANDARD**



- **CSMT:** serratura a cifratura differenziata (400 combinazioni diverse): ogni serratura ha una coppia di chiavi con cifratura diversa.
- **CSMTU:** serratura a cifratura unica: tutte le serrature hanno la stessa cifratura e si operano con la stessa chiave.

**ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**

Levette di chiusura di dimensioni diverse.



Dima di foratura



Codice	Descrizione	H	L	d	I	I1	b	h	d	b	$\Delta\Delta$
421521	CSMT.50	50	80	37	20	13.5	24	43	37	24	134
421523	CSMTU.50	50	80	37	20	13.5	24	43	37	24	127