Punzoni da taglio

Acciaio HSS

RoHS

TIPO

Tipo **D**: con testa conica

ACCIAIO HSS

- Albero temprato (HRC 62 +2)
- Testa temprata (HRC 50 +5)

INFORMAZIONI

I punzoni da taglio DIN 9861 trovano impiego, ad esempio, in abbinamento con bussole DIN 9845 negli utensili di punzonatura. A seconda dell'applicazione, tuttavia, possono essere utilizzati anche come perni di posizionamento, guida, espulsione o goffratura e possono essere lavorati di conseguenza.
I punzoni da taglio DIN 9861 sono caratterizzati da strette tolleranze di forma e posizione, da una superficie finemente lavorata e da un'elevata resistenza all'usura.

ACCESSORI


DIN 9845 Bussole da taglio/Bussole guida


SU RICHIESTA

Altre misure



Esempio di montaggio





DIN 9861

Codice	Descrizione	d_1 h6	d_2 ±0.2	h +0.2	l +0.5	⚖
GN.43701	DIN 9861-2-71-D-HSS	2	3	1.37	71	2
GN.43702	DIN 9861-2-80-D-HSS	2	3	1.37	80	2
GN.43703	DIN 9861-3-71-D-HSS	3	4.5	1.8	71	4
GN.43704	DIN 9861-3-80-D-HSS	3	4.5	1.8	80	4
GN.43705	DIN 9861-4-71-D-HSS	4	5.5	1.8	71	7
GN.43706	DIN 9861-4-80-D-HSS	4	5.5	1.8	80	7
GN.43707	DIN 9861-5-71-D-HSS	5	6.5	1.8	71	12
GN.43708	DIN 9861-5-80-D-HSS	5	6.5	1.8	80	12
GN.43709	DIN 9861-6-71-D-HSS	6	8	3.23	71	16
GN.43710	DIN 9861-6-80-D-HSS	6	8	3.23	80	18
GN.43711	DIN 9861-8-71-D-HSS	8	10	2.73	71	28
GN.43712	DIN 9861-8-80-D-HSS	8	10	2.73	80	32
GN.43713	DIN 9861-10-71-D-HSS	10	12	2.73	71	44
GN.43714	DIN 9861-10-80-D-HSS	10	12	2.73	80	49
GN.43715	DIN 9861-12-71-D-HSS	12	14	2.73	71	63
GN.43716	DIN 9861-12-80-D-HSS	12	14	2.73	80	71
GN.43717	DIN 9861-16-71-D-HSS	16	18	3.23	71	112
GN.43718	DIN 9861-16-80-D-HSS	16	18	3.23	80	126

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter Norm