

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIALE

Manopola in SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).

Spintore in tecnopolimero a base acetilica (POM), colore nero o grigio, finitura mat, fornito non montato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Le manopole DT.464-SV hanno le stesse dimensioni delle manopole in acciaio DIN 464.

Per l'impiego anche su superfici non complanari grazie allo spintore, che consente il bloccaggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare e proteggendola da eventuali graffi.


- Resistenza alla corrosione.
- Resistenza agli agenti chimici.
- Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
- Alta resistenza meccanica.
- Leggerezza: cinque volte più leggero del corrispondente in acciaio.



Esempio di applicazione



ELESA Original design



*Completare con l'indice del colore es.: 317611-C9 DT.464.24-M6x25-SV15-C9

C9 RAL9005 **C33** RAL7040

Codice	Descrizione	D	d	d1	d2	d3	l	l1	l2	l3	⚖
317611.*	DT.464.24-M6x25-SV15.*	24	M6	12	4.5	15	29	15	5	7.5	7
317613.*	DT.464.24-M6x35-SV15.*	24	M6	12	4.5	15	39	15	5	7.5	8
317621.*	DT.464.24-M6x25-SV18.*	24	M6	12	4.5	18	30.5	15	5	9	12
317623.*	DT.464.24-M6x35-SV18.*	24	M6	12	4.5	18	40.5	15	5	9	13
317631.*	DT.464.24-M6x25-SV21.*	24	M6	12	4.5	21	31	15	5	10	9
317633.*	DT.464.24-M6x35-SV21.*	24	M6	12	4.5	21	41	15	5	10	9
317615.*	DT.464.30-M8x30-SV18.*	30	M8	16	6.1	18	34.5	18	6	9	14
317617.*	DT.464.30-M8x35-SV18.*	30	M8	16	6.1	18	39.5	18	6	9	14
317625.*	DT.464.30-M8x30-SV21.*	30	M8	16	6.1	21	35	18	6	10	15
317627.*	DT.464.30-M8x35-SV21.*	30	M8	16	6.1	21	40	18	6	10	15
317635.*	DT.464.30-M8x30-SV25.*	30	M8	16	6.1	25	35.5	18	6	10.5	16
317637.*	DT.464.30-M8x35-SV25.*	30	M8	16	6.1	25	40.5	18	6	10.5	16
317645.*	DT.464.30-M8x30-SV32.*	30	M8	16	6.1	32	36	18	6	11	18
317647.*	DT.464.30-M8x35-SV32.*	30	M8	16	6.1	32	41	18	6	11	18
317655.*	DT.464.30-M8x30-SV40.*	30	M8	16	6.1	40	38	18	6	13	22
317657.*	DT.464.30-M8x35-SV40.*	30	M8	16	6.1	40	43	18	6	13	23

Elementi di serraggio