

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

FLANGIA DI FISSAGGIO OVALE E BOCCOLA FILETTATA

Acciaio zincato.

CORPO ANTIVIBRANTE

Gomma naturale NR, colore nero.
Durezze 40 e 60 Shore A ± 5 .

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli elementi antivibranti DVG vengono generalmente utilizzati in abbinamento agli antivibranti DVI per proteggere dalle vibrazioni circostanti i quadri elettrici (Fig.1).

Particolarmente adatti per il sostegno di ventilatori o di altre apparecchiature vibranti montate a parete.

Possono essere anche utilizzati per sostenere tubi o apparecchiature applicate al soffitto (Fig.2).




ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Esecuzioni con gomma naturale NR con durezze diverse.



Fig.1

Fig.2



Codice	Descrizione	B	L	H	d	d1	h2	s	f	F1 [N]	F2 [N]	Δ
436001	DVG-M8-A-40	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	80	800	213
436006	DVG-M8-A-60	75	114	33	M8	9	2.5	15	96	200	1800	213