

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

ESECUZIONI STANDARD

- **DVM.5:** boccola con foro cieco filettato e piastra base in acciaio zincato lucido, corpo antivibrante in gomma naturale NR, colore nero, durezza 40, 55, 70 Shore A ± 5 .
- **DVM.5-SST:** boccola con foro cieco filettato e piastra base in acciaio INOX AISI 304, corpo antivibrante in gomma naturale NR, colore nero, durezza 55 Shore A ± 5 .

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

La particolare forma concava della superficie di appoggio consente un ottimale adattamento alle superfici irregolari.

Gli antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici. Com'è noto le vibrazioni possono provocare:


- cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
- danni per la salute dell'uomo;
- rumore.

Diagrammi di carico per ogni singolo codice disponibili a richiesta.

Vedi Dati tecnici e criteri per la scelta (a pag. 728).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Gomma naturale NR, durezza 40, 70 in tolleranza ± 5 Shore A per le esecuzioni con piastra base in acciaio inox AISI 304.



DVM.5

Codice	Descrizione	D	L	d	h	s	⚖️
437036	DVM.5-15-14-M4-40	15	14	M4	4	1.4	4
437037	DVM.5-15-14-M4-55	15	14	M4	4	1.4	4
437038	DVM.5-15-14-M4-70	15	14	M4	4	1.4	4
437041	DVM.5-20-23,5-M6-40	20	23,5	M6	6	2	11
437042	DVM.5-20-23,5-M6-55	20	23,5	M6	6	2	11
437043	DVM.5-20-23,5-M6-70	20	23,5	M6	6	2	11
437046	DVM.5-25-18,5-M6-40	25	18,5	M6	6	2	15
437048	DVM.5-25-18,5-M6-55	25	18,5	M6	6	2	15
437048	DVM.5-25-18,5-M6-70	25	18,5	M6	6	2	15
437051	DVM.5-30-28,5-M8-40	30	28,5	M8	8	2	31
437052	DVM.5-30-28,5-M8-55	30	28,5	M8	8	2	31
437053	DVM.5-30-28,5-M8-70	30	28,5	M8	8	2	31
437056	DVM.5-40-28-M8-40	40	28	M8	8	2	54
437057	DVM.5-40-28-M8-55	40	28	M8	8	2	54
437058	DVM.5-40-28-M8-70	40	28	M8	8	2	54
437061	DVM.5-50-28-M10-40	50	28	M10	10	2	83
437062	DVM.5-50-28-M10-55	50	28	M10	10	2	83
437063	DVM.5-50-28-M10-70	50	28	M10	10	2	83
437066	DVM.5-70-43-M10-40	70	43	M10	10	3	223
437067	DVM.5-70-43-M10-55	70	43	M10	10	3	223
437068	DVM.5-70-43-M10-70	70	43	M10	10	3	223
437071	DVM.5-75-37-M12-40	75	37	M12	12	3	230
437072	DVM.5-75-37-M12-55	75	37	M12	12	3	230
437073	DVM.5-75-37-M12-70	75	37	M12	12	3	230
437076	DVM.5-100-50-M16-40	100	50	M16	16	3	590
437077	DVM.5-100-50-M16-55	100	50	M16	16	3	590
437078	DVM.5-100-50-M16-70	100	50	M16	16	3	590

DVM.5-SST



Codice	Descrizione	D	L	d	h	s	⚖️
437090	DVM.5-15-14-SST-M4-55	15	14	M4	4	1.4	4
437091	DVM.5-20-23,5-SST-M6-55	20	23,5	M6	6	2	14
437092	DVM.5-25-18,5-SST-M6-55	25	18,5	M6	6	2	15
437093	DVM.5-30-28,5-SST-M8-55	30	28,5	M8	8	2	28
437094	DVM.5-40-28-SST-M8-55	40	28	M8	8	2	54
437095	DVM.5-50-28-SST-M10-55	50	28	M10	10	2	85
437096	DVM.5-70-43-SST-M10-55	70	43	M10	10	3	224
437097	DVM.5-75-37-SST-M12-55	75	37	M12	12	3	232
437098	DVM.5-100-50-SST-M16-55	100	50	M16	16	3	590