

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18



MATERIALE

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) alta resilienza, con rivestimento di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.

Rivestimento in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

CALOTTINA DI CHIUSURA

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), nei colori Ergostyle, finitura mat, montaggio a pressione.

ESECUZIONE STANDARD

Boccola ottone, foro filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Impugnature con rivestimento in elastomero "soft-touch": migliora la presa anche in presenza di oli, grassi e sudore della mano. Particolarmente indicate per applicazioni su apparecchiature per il fitness, su attrezzature per il giardinaggio e la movimentazione di merci, su strumenti di precisione e attrezzature per disabili.

MATERIALE

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) alta resilienza, con rivestimento di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.

Rivestimento in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

VISIERA LENTICOLARE

Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T). Resistente a solventi, oli, grassi, benzine ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool). Montaggio a pressione. Aumenta la visibilità delle mostrine.

ESECUZIONE STANDARD

Boccola ottone, foro filettato.

ACCESSORI A RICHIESTA


Mostrine autoadesive MA. (vedi pag. 380) con ideogrammi standard, da ordinare separatamente.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MOSTRINA


Fissare la mostrina autoadesiva (con ideogramma stampato sul lato adesivo) sulla superficie interna della visiera lenticolare, esercitando una pressione dal centro verso l'esterno per evitare l'inclusione di bolle d'aria. Imboccare a mano la visiera lenticolare e battere leggeri colpi con una mazzuola in plastica o in legno fino a chiusura. La mostrina rimane così incorporata e protetta dalla visiera lenticolare a tenuta stagna.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



ERGOSTYLE® ELESA Original design



* Completare con l'indice del colore es.: 245103-C2 EBK.43 B-M8-C-SOFT-C2

C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Codice	Descrizione	D	L	d6H	d1	h	l1	⚖️
245103-*	EBK.43 B-M8-C-SOFT-*	43	53.5	M8	32.5	18	17.5	72
245105-*	EBK.43 B-M10-C-SOFT-*	43	53.5	M10	32.5	18	17.5	71
245203-*	EBK.50 B-M8-C-SOFT-*	50	60	M8	37	20	20	85
245205-*	EBK.50 B-M10-C-SOFT-*	50	60	M10	37	20	20	82
245207-*	EBK.50 B-M12-C-SOFT-*	50	60	M12	37	20	20	80

Codice	Descrizione	D	L	d6H	S	d1	h	l1	⚖️
245104	EBK.43 B-M8-H-SOFT	43	53.5	M8	20	32.5	18	17.5	72
245106	EBK.43 B-M10-H-SOFT	43	53.5	M10	20	32.5	18	17.5	71
245204	EBK.50 B-M8-H-SOFT	50	60	M8	25	37	20	20	85
245206	EBK.50 B-M10-H-SOFT	50	60	M10	25	37	20	20	82
245208	EBK.50 B-M12-H-SOFT	50	60	M12	25	37	20	20	80