

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

CALOTTINE COPRIVITI

- ECA.B: tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolours, finitura mat.

Comprese nella fornitura, da montare a pressione, rimovibile con cacciavite. Disponibili anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

ESECUZIONE STANDARD

Fori passanti per montaggio frontale o posteriore a mezzo di viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.

Coppia di serraggio consigliata:

- montaggio posteriore con fori lisci: 10 [Nm]
- montaggio frontale con fori lisci o filettati: 10 [Nm].

DATI TECNICI

I valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.


ACCESSORI A RICHIESTA

ECA.B: calottine copriviti in nei colori Elecolours (vedi tabella).



ERGOSTYLE® ELESA Original design


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017



ECA.B

Codice	Descrizione	Calottine per
29832-*	ECA.B2-*	EBP-L.335

* Completare con l'indice del colore (C1, ..., C17).



* Completare con l'indice del colore es.: 260451-C2 EBP-L.335-8-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Codice	Descrizione	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1* [N]	F1# [N]	F2* [N]	F2# [N]	L1# [J]	L2# [J]	
260451-*	EBP-L.335-8-*	335	300±1	8.5	13	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	205
260452-*	EBP-L.335-10-*	335	300±1	10.5	17	35.5	51	10.5	28.5	10.5	210	1000	2500	1000	5000	44	14	201

* Carico massimo di esercizio

Carico di rottura.