

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**MATERIALE**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

**CALOTTINE**

Tecnopolimero nei colori Ergostyle, finitura mat. Compresse nella fornitura, da montare a pressione, rimovibili con un cacciavite.

Disponibili anche come accessori venduti separatamente (vedi tabella ECA.).

Codice	Descrizione	Calottine per
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

\* Completare con l'indice del colore (C1, ..., C17).

**ESECUZIONE STANDARD**

Fori passanti di fissaggio per viti a testa cilindrica con cava esagonale.

**APPLICAZIONI**



La maniglia EBR. può essere abbinata alle maniglie con interruttore elettrico EBR-SW, con valvola pneumatica EBR-PN e con chiusura di sicurezza EBR-CH.

**DATI TECNICI**

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



\* Completare con l'indice del colore es.: 260511-C2 EBR.150-8-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Codice	Descrizione	L	f	d	d1	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
260511-*	EBR.150-8-*	160	132±0.5	8.5	13.5	28	44	10	30	8.5	89	2800	2900	35	8	73