

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

**CORPO LEVA**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

**PULSANTE DI RIPRESA**

Tecnopolimero, colore arancio RAL 2004, finitura lucida. A richiesta e per quantitativi sufficienti è disponibile in uno degli altri colori Ergostyle.

**ESECUZIONI STANDARD**

Elemento di serraggio con perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l'avviamento iniziale. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.

Per il montaggio rapido (Brevetto Eles) cava esalobata ISO 10664 per l'inserimento dell'apposito utensile TORX® T15 (marchio registrato della TEXTRON INC.).

- **ERX-AV-B:** boccola ottone, foro cieco filettato.
- **ERX-AV-p:** prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).

**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**

La maniglia ERX.AV, pur essendo munita di pulsante in plastica per la ripresa, permette l'avvitamento rapido in fase di montaggio utilizzando avvitatori elettrici o pneumatici dotati di dispositivo di regolazione della coppia di serraggio.

**RESISTENZA A FATICA**

Vedi ERX. a pag. 218.

**ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**


- Corpo leva in colore arancio.
- Boccole e prigionieri con altre filettature.

**ISTRUZIONI D'USO**

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.



**ERGOSTYLE®** ELES Original design



**ERX-AV-B**

Codice	Descrizione	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. denti	
233158-C2	ERX.78 AV B-M10-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	45	12	44	19	16	24	46
233163-C2	ERX.78 AV B-M12-C2	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	45	12	44	19	16	24	43

**ERX-AV-p**

Codice	Descrizione	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	
234518-C2	ERX.78 AV p-M10x20-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	20	16	24	58
234528-C2	ERX.78 AV p-M10x30-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	30	16	24	61
234538-C2	ERX.78 AV p-M10x40-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	40	16	24	68
234543-C2	ERX.78 AV p-M10x50-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	50	16	24	70

Maniglie di serraggio