

**COMPONENTI KIT**

- Un tubo modulare FHT composto da 16 segmenti in tecnopolimero a base acetaleica (POM), colore blu.
- Due raccordi filettati FHJ in tecnopolimero a base acetaleica (POM), colore arancio.
- Quattro ugelli FHN in tecnopolimero a base acetaleica (POM), colore arancio.

**CARATTERISTICHE**

La struttura modulare, realizzata mediante assemblaggio a scatto dei singoli segmenti (Fig.1), permette di regolare e orientare il getto lubrificante con la massima flessibilità, mantenendo stabilità in esercizio anche in presenza di vibrazioni.



La lunghezza del tubo può essere adattata alla specifica applicazione aggiungendo o rimuovendo il numero opportuno di segmenti tramite montaggio a scatto.



Si consiglia l'impiego di nastro in PTFE sulla filettatura dei raccordi per favorire la tenuta.



L'assemblaggio è realizzato senza l'impiego di guarnizioni, il sistema non è quindi da considerarsi a tenuta stagna.



I singoli componenti del kit sono venduti anche separatamente (vedi tabella dei componenti).

Pressione max in ingresso: 2 bar.

Vedi Sistemi modulari per la lubrificazione (a pag. -).

**COMPATIBILITÀ CHIMICA**

Materiale resistente a detergenti, lubrificanti e olii, evitare il contatto con acidi e basi forti.



Per l'uso di fluidi diversi da quelli elencati interpellare il servizio tecnico di Elesa.



Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.

**ESECUCIONI SPECIALI A RICHIESTA**

- Tubi, raccordi ed ugelli in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
- Kit con tubi di diametro 3/4".

**ACCESSORI A RICHIESTA**

Pinze per il montaggio dei componenti.










Fig.1



Componenti kit

Codice	Descrizione	Componenti	Qtà
471206	FHT.1/2	Tubo modulare	1
471068	FHJ.1/2-3/8-NPT	Raccordo filettato	1
471069	FHJ.1/2-1/2-NPT	Raccordo filettato	1
471126	FHN.1/2-B-5	Ugello	1
471131	FHN.1/2-B-8	Ugello	1
471136	FHN.1/2-B-11	Ugello	1
471141	FHN.1/2-P50	Ugello	1



Codice	Descrizione	⚖️
471006	FH.1/2	136

