



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

- **GFL-B**: boccia ottone, foro passante filettato.
- **GFL-p**: prigioniero filettato in acciaio zincato lucido.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


L'ergonomica forma a sette lobi permette all'operatore una presa efficace durante il serraggio.

Adatta per il bloccaggio assiale; utilizzabile come elemento di riscontro o controdato.




ELESA Original design

GFL-B



GFL-p



GFL-B

Codice	Descrizione	D	d6H	L	d1	l1	Δ
168540	GFL.40-B M6	40	M6	10	12	8.5	15
168541	GFL.40-B M8	40	M8	10	12	8.5	17
168542	GFL.40-B M10	40	M10	10	13	8.5	16
168571	GFL.50-B M8	50	M8	10	12	8.5	22
168572	GFL.50-B M10	50	M10	10	13	8.5	24

GFL-p

Codice	Descrizione	D	d6g	L	I	l1	Δ
168551	GFL.40 p-M8x20	40	M8	10	20	8.5	21
168553	GFL.40 p-M8x28	40	M8	10	28	8.5	23
168563	GFL.40 p-M10x28	40	M10	10	28	8.5	32
168565	GFL.40 p-M10x38	40	M10	10	38	8.5	38
168583	GFL.50 p-M8x20	50	M8	10	20	8.5	26
168585	GFL.50 p-M8x28	50	M8	10	28	8.5	32
168593	GFL.50 p-M10x28	50	M10	10	28	8.5	41
168597	GFL.50 p-M10x38	50	M10	10	38	8.5	47