Guide laterali a rullini

Tecnopolimero, acciaio INOX

INOX STAINLESS STEEL | RoHS | PA

PROFILATO
Acciaio INOX AISI 304.

SUPPORTO PERNI
Tecnopolimero a base acetalica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.

PERNI
Acciaio INOX AISI 304.

RULLINI
Sagomati con zona di contatto cilindrica, in tecnopolimero a resina acetalica, colore bianco.

ESECUZIONI STANDARD
- **GLD-1-SST**: una fila di rullini.
- **GLD-2-SST**: due file di rullini.
- **GLD-3-SST**: tre file di rullini.
- **GLD-4-SST**: quattro file di rullini.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
Le guide laterali GLD-SST sono delle strutture autoportanti particolarmente solide, adatte per la movimentazione di prodotti di peso e dimensioni rilevanti (es. pallet).
I rullini sagomati risultano essere particolarmente adatti per la guida di prodotti in vetro, poichè in caso di rotture accidentali ne facilitano l'espulsione dei detriti.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
Guide laterali a rullini con profilato in acciaio zincato, in lunghezza 3129 mm.

ACCESSORI A RICHIESTA
- MPG-R-SST: morsetto porta guide.
- MPG-P: perno di fissaggio (419513 MPG-P16-M10x17).
- SPF: supporti porta guida per posizionamento lineare.
- SPR: supporti porta guida per posizionamento lineare e angolare.
- SPR.V: supporti porta guida per posizionamento lineare e angolare.



GLD-1-SST



GLD-2-SST



GLD-3-SST



GLD-4-SST



Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



GLD-1-SST



GLD-2-SST



GLD-3-SST



GLD-4-SST



INOX STAINLESS STEEL

GLD-1-SST

Codice	Descrizione	L	B	l1	l2	l3	Morsetti di fissaggio	⚖
419302	GLD-1-SST-RT-47-1041	47.4	1041	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	2686
419304	GLD-1-SST-RT-47-2085	47.4	2085	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	5373

GLD-2-SST

Codice	Descrizione	L	B	l1	l2	l3	Morsetti di fissaggio	⚖
419312	GLD-2-SST-RT-73-1041	73.4	1041	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	3979
419314	GLD-2-SST-RT-73-2085	73.4	2085	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	7978

GLD-3-SST

Codice	Descrizione	L	B	l1	l2	l3	Morsetti di fissaggio	⚖
419322	GLD-3-SST-RT-100-1041	100.4	1041	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	5238
419324	GLD-3-SST-RT-100-2085	100.4	2085	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	10479

GLD-4-SST

Codice	Descrizione	L	B	l1	l2	l3	Morsetti di fissaggio	⚖
419332	GLD-4-SST-RT-127-1041	126.9	1041	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	4484
419334	GLD-4-SST-RT-127-2085	126.9	2085	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	12268

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.