

GM.A | Maniglioni tubolari curvi

Alluminio e acciaio INOX



SUPPORTI LATERALI

Alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Fori ciechi filettati.

TAPPI DI CHIUSURA LATERALI

Acciaio INOX AISI 304 finemente rettificato.

ESECUZIONE STANDARD

Tubo in acciaio INOX AISI 304 finemente rettificato, spessore 1.5 mm.

DESIGN

La forma leggermente curva del tubo offre alla maniglia GM.A un'estetica moderna e raffinata.



GN 665 | Maniglioni ad arco

Lega di zinco e alluminio



SUPPORTI LATERALI

Lega di zinco pressofusa, colore grigio RAL 9006.



Viti e rondelle in acciaio zincato comprese nella fornitura. Due spinette, inserite fra i supporti e la barra a sezione ovale, garantiscono un solido fissaggio e un preciso posizionamento.

ESECUZIONE STANDARD

Alluminio. Barra a sezione ovale, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Lunghezze diverse.
- Superfici con finiture diverse.
- Rivestimento resina epossidica, colore grigio chiaro RAL 9006, finitura mat (GN 665-SR).



Codice	Descrizione	f	L	h	l1	l2	Δ
RHGM-30.A500.33	GM-30.A500.33	500	600	90	460	540	1050
RHGM-30.A600.33	GM-30.A600.33	600	700	100	560	640	1120

Codice	Descrizione	l1	l2	l3	l4	Δ
GN.27471	GN 665-26-350-SW	350±0.25	526	328	17	621
GN.27475	GN 665-26-450-SW	450±0.25	632	428	20	699