

VERSIONI

- Versione **H**: per registrazione verticale
- Versione **B**: per registrazione orizzontale
- Versione **HB**: per registrazione sia verticale che orizzontale

Lega di zinco pressofusa

rivestimento in resina epossidica

colore nero, RAL 9005, finitura mat. **SW**

colore argento, RAL 9006, finitura mat. **SR**

Acciaio INOX AISI 316 **A4**

sabbiato mat. **GS**


Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 316Ti


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le cerniere GN 127 consentono di posizionare comodamente portelli e telai con possibilità di regolazione fine grazie alla presenza dei tasselli. In questo modo si possono modificare i vani dei portelli e compensare le tolleranze di fabbricazione. Le punte delle frecce indicano il centro del campo di regolazione w.


Le versioni in acciaio INOX sono inoltre generalmente adatte per applicazioni in ambienti particolarmente aggressivi.




GN 127-H




GN 127-B



GN 127-HB





GN 127-H

Codice	Descrizione	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	
GN.79041	GN 127-ZD-52-40-H-SW	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79061	GN 127-ZD-64-50-H-SW	11.5	64	50	5.5	6	6.5	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79081	GN 127-ZD-76-60-H-SW	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205
GN.79039	GN 127-ZD-52-40-H-SR	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79059	GN 127-ZD-64-50-H-SR	11.5	64	50	5.5	6	6.5	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79079	GN 127-ZD-76-60-H-SR	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205

GN 127-B

Codice	Descrizione	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	
GN.79033	GN 127-ZD-52-40-B-SW	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79053	GN 127-ZD-64-50-B-SW	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79073	GN 127-ZD-76-60-B-SW	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205
GN.79031	GN 127-ZD-52-40-B-SR	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79051	GN 127-ZD-64-50-B-SR	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79071	GN 127-ZD-76-60-B-SR	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205

GN 127-HB

Codice	Descrizione	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	
GN.79037	GN 127-ZD-52-40-HB-SW	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79057	GN 127-ZD-64-50-HB-SW	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79077	GN 127-ZD-76-60-HB-SW	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205
GN.79035	GN 127-ZD-52-40-HB-SR	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79055	GN 127-ZD-64-50-HB-SR	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79075	GN 127-ZD-76-60-HB-SR	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205

GN 127-A4-H

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	
GN.79005	GN 127-A4-52-40-H-GS	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	1	2	78
GN.79015	GN 127-A4-64-50-H-GS	11.5	64	50	5.5	6	7	6.5	28	37	27	1.5	3	140
GN.79025	GN 127-A4-76-60-H-GS	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	2	4	259

GN 127-A4-B

Codice	Descrizione	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	
GN.79001	GN 127-A4-52-40-B-GS	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	1	2	76
GN.79011	GN 127-A4-64-50-B-GS	11.5	64	50	5.5	6	7	6.5	28	37	27	1.5	3	137
GN.79021	GN 127-A4-76-60-B-GS	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	2	4	253

GN 127-A4-HB

Codice	Descrizione	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	
GN.79003	GN 127-A4-52-40-HB-GS	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	1	2	77
GN.79013	GN 127-A4-64-50-HB-GS	11.5	64	50	5.5	6	7	6.5	28	37	27	1.5	3	138
GN.79023	GN 127-A4-76-60-HB-GS	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	2	4	256