



MATERIALE



Fusione in acciaio INOX AISI CF-8, finitura sabbata mat.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 131-NI consentono l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1368).
La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911 – GN 911.3 (vedi pag. 1372).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Diverse combinazioni di fori d1 / d2.



INOX
STAINLESS
STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	k	l	m	d3 Kit di serraggio	⚖
GN.42033	GN 131-B12-B12-2-NI	12	12	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	203
GN.42053	GN 131-B14-B14-2-NI	14	14	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	180
GN.42073	GN 131-B15-B15-2-NI	15	15	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	190
GN.42093	GN 131-B16-B16-2-NI	16	16	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	170
GN.42113	GN 131-B18-B18-2-NI	18	18	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	148
GN.42123	GN 131-B20-B20-2-NI	20	20	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	144