

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATERIALE

Alluminio, finitura mat.  
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

## ESECUZIONI STANDARD



Suffissi per finitura superficiale:  
- **BL**: colore naturale.  
- **SW**: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.

## CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 131 consentono l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1368).  
La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1372).

## ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Diverse combinazioni di fori d1 / d2.



Codice BL	Codice SW	Descrizione	d1	d2	d3	k	l	m	d3 Kit di serraggio	⚖
GN.42011	GN.42016	GN 131-B10-B10-2-*	10	10	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	86
GN.42031	GN.42036	GN 131-B12-B12-2-*	12	12	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	80
GN.42051	GN.42056	GN 131-B14-B14-2-*	14	14	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	68
GN.42071	GN.42076	GN 131-B15-B15-2-*	15	15	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	65
GN.42091	GN.42096	GN 131-B16-B16-2-*	16	16	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	73
GN.42111	GN.42116	GN 131-B18-B18-2-*	18	18	M6	25	64	20	GN 911-M6-22	68

Morsetti di collegamento

2 \* Completare aggiungendo l'indice del tipo di finitura del morsetto: BL (naturale) o SW (nero).