

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
-

MATERIALE

Alluminio, finitura mat.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD



Suffissi per finitura superficiale:
- **BL**: colore naturale.
- **SW**: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 133 consentono l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1368).
La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1372).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Diverse combinazioni di fori d1 / d2.



Codice BL	Codice SW	Descrizione	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	l3	m	d3 Kit di serraggio	d4 Kit di serraggio	Δ
GN.43111	GN.43116	GN 133-B20-B12-2-*	20	12	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	180
GN.43131	GN.43136	GN 133-B20-B14-2-*	20	14	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	174
GN.43151	GN.43156	GN 133-B20-B16-2-*	20	16	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	170
GN.43171	GN.43176	GN 133-B20-B18-2-*	20	18	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	170
GN.43191	GN.43196	GN 133-B25-B12-2-*	25	12	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	159
GN.43211	GN.43216	GN 133-B25-B14-2-*	25	14	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	155
GN.43231	GN.43236	GN 133-B25-B16-2-*	25	16	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	150
GN.43251	GN.43256	GN 133-B25-B18-2-*	25	18	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	147
GN.43271	GN.43276	GN 133-B30-B12-2-*	30	12	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	135
GN.43291	GN.43296	GN 133-B30-B14-2-*	30	14	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	128
GN.43311	GN.43316	GN 133-B30-B16-2-*	30	16	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	128
GN.43331	GN.43336	GN 133-B30-B18-2-*	30	18	M8	M6	40	36	81.5	40	26	27	GN 911-M8-32	GN 911-M8-25	124
GN.43351	GN.43356	GN 133-B40-B20-2-*	40	20	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	640
GN.43371	GN.43376	GN 133-B40-B25-2-*	40	25	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	601
GN.43391	GN.43396	GN 133-B40-B30-2-*	40	30	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	570
GN.43411	GN.43416	GN 133-B42-B20-2-*	42	20	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	600
GN.43431	GN.43436	GN 133-B42-B25-2-*	42	25	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	600
GN.43451	GN.43456	GN 133-B42-B30-2-*	42	30	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	600
GN.43471	GN.43476	GN 133-B45-B20-2-*	45	20	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	510
GN.43491	GN.43496	GN 133-B45-B25-2-*	45	25	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	510
GN.43511	GN.43516	GN 133-B45-B30-2-*	45	30	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	510
GN.43531	GN.43536	GN 133-B48-B20-2-*	48	20	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	475
GN.43551	GN.43556	GN 133-B48-B25-2-*	48	25	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	475
GN.43571	GN.43576	GN 133-B48-B30-2-*	48	30	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	475
GN.43591	GN.43596	GN 133-B50-B20-2-*	50	20	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	505
GN.43611	GN.43616	GN 133-B50-B25-2-*	50	25	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	480
GN.43631	GN.43636	GN 133-B50-B30-2-*	50	30	M10	M8	65	59	122	65	40	45	GN 911-M10-55	GN 911-M8-32	450

Morsetti di collegamento

* Completare aggiungendo l'indice del tipo di finitura del morsetto: BL (naturale) o SW (nero).