

GN 134.7 | Morsetti di collegamento a croce

con dispositivo di bloccaggio, alluminio



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 134.7-G**: con foro filettato.
- **GN 134.7-D**: con pressore a sfera e molla GN 615.9 (esecuzione KN), in acciaio INOX AISI 303.
- **GN 134.7-R**: con pistoncino di posizionamento a molla e arresto in posizione retratta GN 717-NI (esecuzione CK), in acciaio INOX AISI 303. Controdado in acciaio INOX AISI 303.





CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 134.7 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1778).

Le viti di bloccaggio d2 possono essere sostituite dal kit GN 911 (vedi pag. 1782).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

GN 990: tubi di collegamento quadri in esecuzione speciale con fori di bloccaggio.



GN 134.7-G

Codice	Descrizione	s1	s2	d1	d2	k	l1	l2	m	d2 Kit di serraggio	⚖
GN.44453	GN 134.7-V25-V25-G-SW	25x25	25x25	M8	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	317
GN.44459	GN 134.7-V30-V30-G-SW	30x30	30x30	M8	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	288
GN.44465	GN 134.7-V40-V40-G-SW	40x40	40x40	M12	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	1033
GN.44471	GN 134.7-V50-V50-G-SW	50x50	50x50	M12	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	888

GN 134.7-D

Codice	Descrizione	s1	s2	d1	d2	d5	k	l1	l2	m	d2 Kit di serraggio	⚖
GN.44451	GN 134.7-V25-V25-D-SW	25x25	25x25	M8	M8	3.5	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	407
GN.44457	GN 134.7-V30-V30-D-SW	30x30	30x30	M8	M8	3.5	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	295
GN.44463	GN 134.7-V40-V40-D-SW	40x40	40x40	M12	M10	6.5	76	125	98	55	GN 911-M10-63	1055
GN.44469	GN 134.7-V50-V50-D-SW	50x50	50x50	M12	M10	6.5	76	125	98	55	GN 911-M10-63	909

GN 134.7-R

Codice	Descrizione	s1	s2	d1	d2	d4 Puntale +0.05 Foro +0.03+0.08	k	l1	l2	m	d2 Kit di serraggio	⚖
GN.44455	GN 134.7-V25-V25-R-SW	25x25	25x25	M8	M8	5	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	317
GN.44461	GN 134.7-V30-V30-R-SW	30x30	30x30	M8	M8	5	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	301
GN.44467	GN 134.7-V40-V40-R-SW	40x40	40x40	M12	M10	8	76	125	98	55	GN 911-M10-63	1073
GN.44473	GN 134.7-V50-V50-R-SW	50x50	50x50	M12	M10	8	76	125	98	55	GN 911-M10-63	928

Morsetti di collegamento