

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIALE



Alluminio, finitura mat.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 135-B-B**: per tubi tondi.
 - **GN 135-B-V**: per tubi tondi e quadrati.
 - **GN 135-V-V**: per tubi quadrati.
 - **GN 135-V-B**: per tubi quadrati e tondi.
- Suffissi per finitura superficiale:
- **BL**: colore naturale.
 - **SW**: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 135 consentono l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1368).
All'interno della stessa dimensione nominale il morsetto di collegamento può essere fornito con i fori d1 e d2, fori quadrati s1 e s2 oppure con combinazione di fori tondi e quadrati di dimensioni incrociate diverse.
La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1372).

**GN 135-B-B**

Codice	Descrizione	d1 - d2	d3	d4	d3 Kit di serraggio	d4 Kit di serraggio	⚖️
GN.44557	GN 135-B30-B40-60-2-BL	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	928
GN.44559	GN 135-B30-B48-60-2-BL	30 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	486
GN.44561	GN 135-B30-B50-60-2-BL	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	860
GN.44569	GN 135-B40-B48-60-2-BL	40 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	461
GN.44571	GN 135-B40-B50-60-2-BL	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	454
GN.44558	GN 135-B30-B40-60-2-SW	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	800
GN.44560	GN 135-B30-B48-60-2-SW	30 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	735
GN.44562	GN 135-B30-B50-60-2-SW	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	728
GN.44570	GN 135-B40-B48-60-2-SW	40 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	710
GN.44572	GN 135-B40-B50-60-2-SW	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	150

**GN 135-B-V**

Codice	Descrizione	d1 - s2	d3	d4	d3 Kit di serraggio	d4 Kit di serraggio	⚖
GN.44564	GN 135-B30-V40-60-2-BL	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	905
GN.44566	GN 135-B30-V50-60-2-BL	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	880
GN.44574	GN 135-B40-V50-60-2-BL	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	800
GN.44565	GN 135-B30-V40-60-2-SW	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	960
GN.44567	GN 135-B30-V50-60-2-SW	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	50
GN.44575	GN 135-B40-V50-60-2-SW	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	500

GN 135-V-V

Codice	Descrizione	s1 - s2	d3	d4	d3 Kit di serraggio	d4 Kit di serraggio	⚖
GN.44586	GN 135-V30-V40-60-2-BL	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	886
GN.44588	GN 135-V30-V50-60-2-BL	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	750
GN.44596	GN 135-V40-V50-60-2-BL	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	760
GN.44587	GN 135-V30-V40-60-2-SW	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	800
GN.44589	GN 135-V30-V50-60-2-SW	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	704
GN.44597	GN 135-V40-V50-60-2-SW	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	783

GN 135-V-B

Codice	Descrizione	s1 - d2	d3	d4	d3 Kit di serraggio	d4 Kit di serraggio	⚖
GN.44579	GN 135-V30-B40-60-2-BL	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	911
GN.44581	GN 135-V30-B48-60-2-BL	30 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	874
GN.44583	GN 135-V30-B50-60-2-BL	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	150
GN.44591	GN 135-V40-B48-60-2-BL	40 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	447
GN.44593	GN 135-V40-B50-60-2-BL	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	830
GN.44580	GN 135-V30-B40-60-2-SW	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	747
GN.44582	GN 135-V30-B48-60-2-SW	30 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	728
GN.44584	GN 135-V30-B50-60-2-SW	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	721
GN.44592	GN 135-V40-B48-60-2-SW	40 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	160
GN.44594	GN 135-V40-B50-60-2-SW	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	689