

MATERIALE



Alluminio, finitura mat.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 141-B-B**: per tubi tondi.
 - **GN 141-B-V**: per tubi tondi e quadrati.
 - **GN 141-V-V**: per tubi quadrati.
 - **GN 141-V-B**: per tubi quadrati e tondi.
- Suffissi per finitura superficiale:
- **BL**: colore naturale.
 - **SW**: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 141 consentono l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1368). All'interno della stessa dimensione nominale il morsetto di collegamento può essere fornito con i fori d1 e d2, fori quadrati s1 e s2 oppure con combinazione di fori tondi e quadrati. La vite di bloccaggio d4 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1372).



GN 141-B-B

Codice	Descrizione	d1 - d2	d3	d4	k	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	d4 Kit di serraggio	⚖
GN.44711	GN 141-B20-B20-2-BL	B20-B20	6.5	M8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	400
GN.44751	GN 141-B25-B25-2-BL	B25-B25	6.5	M8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	385
GN.44791	GN 141-B30-B30-2-BL	B30-B30	6.5	M8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	365
GN.44831	GN 141-B40-B40-2-BL	B40-B40	11	M10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1115
GN.44871	GN 141-B42-B42-2-BL	B42-B42	11	M10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1095
GN.44891	GN 141-B45-B45-2-BL	B45-B45	11	M10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1075
GN.44931	GN 141-B48-B48-2-BL	B48-B48	11	M10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1060
GN.44951	GN 141-B50-B50-2-BL	B50-B50	11	M10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1030
GN.44716	GN 141-B20-B20-2-SW	B20-B20	6.5	M8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	402
GN.44756	GN 141-B25-B25-2-SW	B25-B25	6.5	M8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	386
GN.44796	GN 141-B30-B30-2-SW	B30-B30	6.5	M8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	368
GN.44836	GN 141-B40-B40-2-SW	B40-B40	11	M10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1118
GN.44876	GN 141-B42-B42-2-SW	B42-B42	11	M10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1094
GN.44896	GN 141-B45-B45-2-SW	B45-B45	11	M10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1074
GN.44936	GN 141-B48-B48-2-SW	B48-B48	11	M10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1059
GN.44956	GN 141-B50-B50-2-SW	B50-B50	11	M10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1031



GN 141-B-V

Codice	Descrizione	d1 - s2	d3	d4	k	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	d4 Kit di serraggio	
GN.44731	GN 141-B20-V20-2-BL	B20-V20	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	395
GN.44771	GN 141-B25-V25-2-BL	B25-V25	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	375
GN.44811	GN 141-B30-V30-2-BL	B30-V30	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	355
GN.44851	GN 141-B40-V40-2-BL	B40-V40	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1000
GN.44911	GN 141-B45-V45-2-BL	B45-V45	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	945
GN.44971	GN 141-B50-V50-2-BL	B50-V50	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	920
GN.44736	GN 141-B20-V20-2-SW	B20-V20	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	395
GN.44776	GN 141-B25-V25-2-SW	B25-V25	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	375
GN.44816	GN 141-B30-V30-2-SW	B30-V30	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	355
GN.44856	GN 141-B40-V40-2-SW	B40-V40	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1000
GN.44916	GN 141-B45-V45-2-SW	B45-V45	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	945
GN.44976	GN 141-B50-V50-2-SW	B50-V50	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	920

GN 141-V-V

Codice	Descrizione	s1 - s2	d3	d4	k	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	d4 Kit di serraggio	
GN.45031	GN 141-V20-V20-2-BL	V20-V20	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	390
GN.45071	GN 141-V25-V25-2-BL	V25-V25	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	365
GN.45111	GN 141-V30-V30-2-BL	V30-V30	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	340
GN.45151	GN 141-V40-V40-2-BL	V40-V40	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1090
GN.45191	GN 141-V45-V45-2-BL	V45-V45	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1040
GN.45231	GN 141-V50-V50-2-BL	V50-V50	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	975
GN.45036	GN 141-V20-V20-2-SW	V20-V20	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	390
GN.45076	GN 141-V25-V25-2-SW	V25-V25	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	365
GN.45116	GN 141-V30-V30-2-SW	V30-V30	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	340
GN.45156	GN 141-V40-V40-2-SW	V40-V40	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1090
GN.45196	GN 141-V45-V45-2-SW	V45-V45	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1040
GN.45236	GN 141-V50-V50-2-SW	V50-V50	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	975

GN 141-V-B

Codice	Descrizione	s1 - d2	d3	d4	k	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	d4 Kit di serraggio	
GN.45011	GN 141-V20-B20-2-BL	V20-B20	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	395
GN.45051	GN 141-V25-B25-2-BL	V25-B25	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	375
GN.45091	GN 141-V30-B30-2-BL	V30-B30	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	355
GN.45131	GN 141-V40-B40-2-BL	V40-B40	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1030
GN.45171	GN 141-V45-B45-2-BL	V45-B45	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	980
GN.45211	GN 141-V50-B50-2-BL	V50-B50	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	950
GN.45016	GN 141-V20-B20-2-SW	V20-B20	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	395
GN.45056	GN 141-V25-B25-2-SW	V25-B25	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	375
GN.45096	GN 141-V30-B30-2-SW	V30-B30	6.5	M 8	50	89	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	355
GN.45136	GN 141-V40-B40-2-SW	V40-B40	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1030
GN.45176	GN 141-V45-B45-2-SW	V45-B45	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	980
GN.45216	GN 141-V50-B50-2-SW	V50-B50	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	950