



MATERIALE



Alluminio, finitura mat.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD

Suffissi per finitura superficiale:
- **BL**: colore naturale.
- **SW**: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 145 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1368).
La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1372).



Codice BL	Codice SW	Descrizione	d1	d2	d3	k	l1	l2	m	t	x	y1	y2	d3 Kit di serraggio	
GN.45411	GN.45416	GN 145-B10-2-*	10	5.5	M6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22	71
GN.45431	GN.45436	GN 145-B12-2-*	12	5.5	M6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22	69
GN.45451	GN.45456	GN 145-B14-2-*	14	5.5	M6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22	67
GN.45471	GN.45476	GN 145-B15-2-*	15	5.5	M6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22	67
GN.45491	GN.45496	GN 145-B16-2-*	16	5.5	M6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22	64
GN.45511	GN.45516	GN 145-B18-2-*	18	5.5	M6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22	60