

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
-

MATERIALE



Alluminio, finitura mat.
Vite e dado in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD

Suffissi per finitura superficiale:
- **BL**: colore naturale.
- **SW**: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il foro di fissaggio delle basi per morsetti di collegamento GN 162.3 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1368).
La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1372).



Codice BL	Codice SW	Descrizione	d1	d2	d3	k	l1	l2	t	x1	x2	y	d3 Kit di serraggio	⚖️
GN.48305	GN.48307	GN 162.3-B10-2-*	10	5.5	M6	40	34.5	25	7	50	38	30	GN 911-M6-22	96
GN.48315	GN.48317	GN 162.3-B12-2-*	12	5.5	M6	40	34.5	25	7	50	38	30	GN 911-M6-22	92
GN.48325	GN.48327	GN 162.3-B14-2-*	14	5.5	M6	40	34.5	25	7	50	38	30	GN 911-M6-22	88
GN.48335	GN.48337	GN 162.3-B15-2-*	15	5.5	M6	40	34.5	25	7	50	38	30	GN 911-M6-22	86
GN.48345	GN.48347	GN 162.3-B16-2-*	16	5.5	M6	40	34.5	25	7	50	38	30	GN 911-M6-22	84
GN.48355	GN.48357	GN 162.3-B18-2-*	18	5.5	M6	40	34.5	25	7	50	38	30	GN 911-M6-22	79

Morsetti di collegamento

2 * Completare aggiungendo l'indice del tipo di finitura del morsetto: BL (naturale) o SW (nero).