

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 

## MATERIALE



Alluminio, finitura mat.  
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

## ESECZIONI STANDARD

Suffissi per finitura superficiale:  
- **BL**: colore naturale.  
- **SW**: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.

## CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il foro di fissaggio delle basi per morsetti di collegamento GN 163 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1368).  
Le vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1372).



Morsetti di collegamento

Codice BL	Codice SW	Descrizione	d1	d2	d3	k	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	d3 Kit di serraggio	Δ
GN.48411	GN.48416	GN 163-B20-50-2-*	20	6.5	M8	50	52	40	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	199
GN.48431	GN.48436	GN 163-B25-50-2-*	25	6.5	M8	50	52	40	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	176
GN.48451	GN.48456	GN 163-B30-50-2-*	30	6.5	M8	50	52	40	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	149
GN.48471	GN.48476	GN 163-B30-70-2-*	30	8.5	M10	70	68	56	10	90	64	90	64	GN 911-M10-40	530
GN.48491	GN.48496	GN 163-B32-70-2-*	32	8.5	M10	70	68	56	10	90	64	90	64	GN 911-M10-40	505
GN.48511	GN.48516	GN 163-B35-70-2-*	35	8.5	M10	70	68	56	10	90	64	90	64	GN 911-M10-40	484
GN.48531	GN.48536	GN 163-B40-70-2-*	40	8.5	M10	70	68	56	10	90	64	90	64	GN 911-M10-40	437
GN.48551	GN.48556	GN 163-B40-85-2-*	40	11	M10	85	77.5	65	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	850
GN.48571	GN.48576	GN 163-B42-85-2-*	42	11	M10	85	77.5	65	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	829
GN.48591	GN.48596	GN 163-B45-85-2-*	45	11	M10	85	77.5	65	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	775
GN.48611	GN.48616	GN 163-B48-85-2-*	48	11	M10	85	77.5	65	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	740
GN.48631	GN.48636	GN 163-B50-85-2-*	50	11	M10	85	77.5	65	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	710
GN.48671	GN.48676	GN 163-B60-100-2-*	60	11	M10	100	92	80	14	125	89	125	89	GN 911-M10-55	710

2 \* Completare aggiungendo l'indice del tipo di finitura del morsetto: BL (naturale) o SW (nero).