

MATERIALE

Alluminio, finitura mat.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 171-B**: per tubi tondi.
- **GN 171-V**: per tubi quadrati.
Suffissi per finitura superficiale:



BL: colore naturale.

SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Il foro di fissaggio delle basi per morsetti di collegamento GN 171 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1368).

La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1372).



GN 171-B

Codice	Descrizione	d1 Foro	d2	d3	k	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	y4	Kit di serraggio	
GN.50611	GN 171-B20-2-BL	20	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	344
GN.50631	GN 171-B25-2-BL	25	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	337
GN.50651	GN 171-B30-2-BL	30	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	330
GN.50671	GN 171-B40-2-BL	40	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	995
GN.50691	GN 171-B42-2-BL	42	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	982
GN.50711	GN 171-B45-2-BL	45	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	973
GN.50731	GN 171-B48-2-BL	48	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	698
GN.50751	GN 171-B50-2-BL	50	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	959
GN.50761	GN 171-B60-2-BL	60	11	M10	100	108.5	97	186	56	14	125	100	128	52	65.5	90	-	942
GN.50616	GN 171-B20-2-SW	20	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	344
GN.50636	GN 171-B25-2-SW	25	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	337
GN.50656	GN 171-B30-2-SW	30	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	330
GN.50676	GN 171-B40-2-SW	40	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	995
GN.50696	GN 171-B42-2-SW	42	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	982
GN.50716	GN 171-B45-2-SW	45	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	973
GN.50736	GN 171-B48-2-SW	48	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	698
GN.50756	GN 171-B50-2-SW	50	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	959
GN.50762	GN 171-B60-2-SW	60	11	M10	100	108.5	97	186	56	14	125	100	128	52	65.5	90	-	942



GN 171-V

Codice	Descrizione	s Foro quadro	d2	d3	k	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	y4	d3 Kit di serraggio	
GN.50811	GN 171-V20-2-BL	20x20	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	343
GN.50831	GN 171-V25-2-BL	25x25	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	326
GN.50851	GN 171-V30-2-BL	30x30	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	316
GN.50871	GN 171-V40-2-BL	40x40	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	981
GN.50891	GN 171-V45-2-BL	45x45	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	958
GN.50911	GN 171-V50-2-BL	50x50	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	918
GN.50921	GN 171-V60-2-BL	60x60	11	M10	100	108.5	97	186	56	14	125	100	128	52	65.5	90	-	964
GN.50816	GN 171-V20-2-SW	20x20	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	343
GN.50836	GN 171-V25-2-SW	25x25	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	326
GN.50856	GN 171-V30-2-SW	30x30	7	M8	58	69	53	103	30	7	75	60	72	35	30	50	GN 911-63-M8-40 GN 911-78-M8-40	316
GN.50876	GN 171-V40-2-SW	40x40	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	981
GN.50896	GN 171-V45-2-SW	45x45	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	958
GN.50916	GN 171-V50-2-SW	50x50	11	M10	91	98	82	156	46.5	14	115	90	108	50	45	76	GN 911-78-M10-78 GN 911-92-M10-92	918
GN.50922	GN 171-V60-2-SW	60x60	11	M10	100	108.5	97	186	56	14	125	100	128	52	65.5	90	-	964