

GN 183 | Rondelle a C

Acciaio



MATERIALE

Acciaio cementato e brunito.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

La forma a C della rondella ne permette l'utilizzo per il bloccaggio di parti in lavorazione senza dover svitare il dado dalla vite.

GN 185 | Rondelle per viti

Acciaio INOX



MATERIALE

Acciaio INOX AISI 303, finitura sabbata mat.




DISCO IN PLASTICA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore bianco.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le rondelle GN 185 servono a contenere la testa svasata delle viti, migliorando la qualità estetica delle superfici sulle quali vengono montate.

Un disco in plastica viene fornito con ciascuna rondella per evitare di danneggiare le superfici durante il montaggio.



Codice	Descrizione	d1	d2	b	s	t	Per filettature	⚖️
GN.31051	GN 183-22-6.2	22	16	6.2	6	0.8	M6	13
GN.31053	GN 183-28-8.3	28	21	8.3	7	1	M8	23
GN.31055	GN 183-34-10.4	34	25	10.4	8	1.2	M10	38
GN.31057	GN 183-40-12.5	40	30	12.5	9	1.8	M12	57
GN.31059	GN 183-56-16.5	56	37	16.5	12	1.8	M16	161

Codice	Descrizione	d1	d3	d2	s1	s2	Viti	⚖️
GN.31251	GN 185-18-NI	18	8.5	4.3	3	0.8	M4	4
GN.31253	GN 185-20-NI	20	10.3	5.3	3.5	1	M5	5
GN.31255	GN 185-22-NI	22	12.3	6.4	4	1	M6	7
GN.31257	GN 185-26-NI	26	16.4	8.4	5	1	M8	12

