

**SPECIFICHE**

Acciaio INOX AISI 304

Guarnizione di tenuta

H-NBR **H**

resistente a temperature da -25 °C a +150 °C

EPDM **E**

resistente a temperature da -40 °C a +120 °C

- colore blu

- durezza 85±5 Shore A


- conformi FDA

**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**

I manicotti GN 20.1 sono destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato livello di igienicità. La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall'ambiente esterno, impedendo l'accesso di impurità.

La qualità della finitura così come i grandi raggi d'angolo e l'assenza di recessi, impedisce aderenze di sporco e ne facilitano la pulizia.

Vedi i dati tecnici Hygienic Design (vedi pag. -).

**Esempio di applicazione****GN 20.1-H**

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l	t1	t2	sw	
GN.20052	GN 20.1-M12-56-H	M 12	25	25.8	56	15.5	50	19	159
GN.20057	GN 20.1-M16-62-H	M 16	28	28.8	62	20.5	55	22	200
GN.20062	GN 20.1-M20-68-H	M 20	32	32.8	68	25.5	60	27	272
GN.20067	GN 20.1-M24-74-H	M 24	36	36.8	74	30.5	65	30	352

INOX STAINLESS STEEL

**GN 20.1-E**

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l	t1	t2	sw	
GN.20051	GN 20.1-M12-56-E	M 12	25	25.8	56	15.5	50	19	159
GN.20056	GN 20.1-M16-62-E	M 16	28	28.8	62	20.5	55	22	200
GN.20061	GN 20.1-M20-68-E	M 20	32	32.8	68	25.5	60	27	272
GN.20066	GN 20.1-M24-74-E	M 24	36	36.8	74	30.5	65	30	352

INOX STAINLESS STEEL