



MATERIALE



Alluminio.

Suffissi per finitura superficiale:

- **BL**: colore naturale.
- **SW**: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le basi GN 271 posso essere assemblate con i morsetti di collegamento girevoli GN 273 (vedi pag 1343), GN 275 (vedi pag 1346) o GN 277 (vedi pag 1347).



Codice	Descrizione	b	d1	d2	d3	l	m1	m2	t1	t2	s	x1	x2	y	△△
GN.56906	GN 271-25-SW	25	6.5	5.5	M6	36.5	24	25	12.5	7	10	50	38	35	44
GN.56901	GN 271-25-BL	25	6.5	5.5	M6	36.5	24	25	12.5	7	10	50	38	35	44