



MATERIALE

Alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
Vite e dado in acciaio INOX AISI 304.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il foro di fissaggio dei porta sensori GN 273.4 è stato realizzato per consentire l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1778). La vite di bloccaggio d4 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1782).



Codice	Descrizione	b	d1	d2	d4	d3	k	l	m	t-0.5	d4 Kit di serraggio	⚖
GN.57606	GN 273.4-B12-B12-2-SW	25	12	12	M6	27	25	64	29.5	11	GN 911-M6-22	60
GN.57626	GN 273.4-B14-B12-2-SW	25	14	12	M6	27	25	64	29.5	11	GN 911-M6-22	60
GN.57646	GN 273.4-B16-B12-2-SW	25	16	12	M6	27	25	64	29.5	11	GN 911-M6-22	60
GN.57666	GN 273.4-B18-B12-2-SW	25	18	12	M6	27	25	64	29.5	11	GN 911-M6-22	60
GN.57616	GN 273.4-B12-B18-2-SW	25	12	18	M6	27	25	64	29.5	11	GN 911-M6-22	60
GN.57636	GN 273.4-B14-B18-2-SW	25	14	18	M6	27	25	64	29.5	11	GN 911-M6-22	60
GN.57656	GN 273.4-B16-B18-2-SW	25	16	18	M6	27	25	64	29.5	11	GN 911-M6-22	60
GN.57676	GN 273.4-B18-B18-2-SW	25	18	18	M6	27	25	64	29.5	11	GN 911-M6-22	60

