

# GN 277-NI | Morsetti di collegamento girevoli

Acciaio INOX



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 

## MATERIALE



Fusione in acciaio INOX AISI CF-8, finitura mat da sabbiatura.  
Vite e dado in acciaio INOX AISI 304.

## CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 277-NI consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1778).

I morsetti di collegamento GN 277-NI possono essere assemblati con i morsetti GN 271-NI (vedi pag 1751), GN 273-NI (vedi pag 1753) o GN 275-NI (vedi pag 1756).

La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1782).



Codice	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k	l1	l2	m	t	s	d3 Kit di serraggio	⚖️
GN.60013	GN 277-B12-2-NI	25	12	6.5	M6	M6	25	64	25	29.5	12.5	10	GN 911-M6-22	158
GN.60033	GN 277-B14-2-NI	25	14	6.5	M6	M6	25	64	25	29.5	12.5	10	GN 911-M6-22	152
GN.60043	GN 277-B15-2-NI	25	15	6.5	M6	M6	25	64	25	29.5	12.5	10	GN 911-M6-22	148
GN.60053	GN 277-B16-2-NI	25	16	6.5	M6	M6	25	64	25	29.5	12.5	10	GN 911-M6-22	144
GN.60073	GN 277-B18-2-NI	25	18	6.5	M6	M6	25	64	25	29.5	12.5	10	GN 911-M6-22	135
GN.60083	GN 277-B20-2-NI	25	20	6.5	M6	M6	25	64	25	29.5	12.5	10	GN 911-M6-22	125

Morsetti di collegamento