

VERSIONI

- Versione **OZ**: liscio, senza anello di centraggio
- Versione **MZ**: con anello di centraggio in rilievo
- Versione **AV**: con dentatura esterna
- Versione **IV**: con dentatura interna

Specifiche principali

Alluminio
Rivestimento resina epossidica
Colore nero, RAL 9005, finitura mat **SW**
Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)
Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304
Dado esagonale DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccante con anello in poliammide

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI



I morsetti di collegamento girevoli per attuatori lineari GN 278.1 sono una variante dei morsetti di collegamento girevoli. I fori di montaggio aggiuntivi vengono utilizzati per il collegamento alla chiavetta di un attuttore lineare. Il foro denominato **G** è provvisto di bussola di scorrimento.

La vite **z** consente di adattare il gioco del foro di guida d1 o di bloccare i connettori dell'attuatore lineare dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza utensili, la vite a testa cilindrica può essere sostituita dal kit di serraggio GN 911 (vedi pag. -).

ACCESSORIO

Kit di serraggio GN 911 (vedi pag. -).




GN 278.1-B-OZ


Codice	Descrizione	d1 Foro senza bussola di scorrimento	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Kit di serraggio	△
GN.60144	GN 278.1-B30-OZ-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	145
GN.60149	GN 278.1-B40-OZ-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	706
GN.60154	GN 278.1-B50-OZ-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	585

GN 278.1-G-OZ

Codice	Descrizione	d1 Foro con bussola di scorrimento	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	z Kit di serraggio	△
GN.60159	GN 278.1-G30-OZ-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	145
GN.60164	GN 278.1-G40-OZ-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	706
GN.60169	GN 278.1-G50-OZ-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	585




GN 278.1-MZ



GN 278.1-AV

GN 278.1-IV



GN 278.1-B-MZ

Codice	Descrizione	d1 Foro senza bussola di scorrimento	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Kit di serraggio	
GN.60143	GN 278.1-B30-MZ-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	146
GN.60148	GN 278.1-B40-MZ-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	696
GN.60153	GN 278.1-B50-MZ-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	577

GN 278.1-G-MZ

Codice	Descrizione	d1 Foro con bussola di scorrimento	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Kit di serraggio	
GN.60158	GN 278.1-G30-MZ-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	146
GN.60163	GN 278.1-G40-MZ-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	696
GN.60168	GN 278.1-G50-MZ-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	577

GN 278.1-B-AV

Codice	Descrizione	d1 Foro senza bussola di scorrimento	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Kit di serraggio	
GN.60141	GN 278.1-B30-AV-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	149
GN.60146	GN 278.1-B40-AV-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	688
GN.60151	GN 278.1-B50-AV-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	579

GN 278.1-G-AV


Codice	Descrizione	d1 Foro con bussola di scorrimento	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Kit di serraggio	
GN.60156	GN 278.1-G30-AV-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	149
GN.60161	GN 278.1-G40-AV-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	688
GN.60166	GN 278.1-G50-AV-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	579

GN 278.1-B-IV

Codice	Descrizione	d1 Foro senza bussola di scorrimento	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Kit di serraggio	
GN.60142	GN 278.1-B30-IV-2-SW	B 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	141
GN.60147	GN 278.1-B40-IV-2-SW	B 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	683
GN.60152	GN 278.1-B50-IV-2-SW	B 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	563

GN 278.1-G-IV

Codice	Descrizione	d1 Foro con bussola di scorrimento	s	d2	d3	b	k	l1	l2	m	t	z	Kit di serraggio	
GN.60157	GN 278.1-G30-IV-2-SW	G 30	13	8.5	M 4	40	40	95	40	43	20	M8-25	GN 911-63 / GN 911-78	141
GN.60162	GN 278.1-G40-IV-2-SW	G 40	17	10.5	M 5	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-92	683
GN.60167	GN 278.1-G50-IV-2-SW	G 50	17	10.5	M 6	65	65	148	65	70	32.5	M10-50	GN 911-78 / GN 911-92	563



Morsetti di collegamento