

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIALE

Alluminio, finitura mat.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD



- **GN 282-BL-S**: alluminio naturale, con regolazione continua.
- **GN 282-BL-T**: alluminio naturale, con regolazione in scatti di 15°.
- **GN 282-SW-S**: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con regolazione continua.
- **GN 282-SW-T**: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con regolazione in scatti di 15°.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 282 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1778).

I morsetti di collegamento GN 282 sono un assemblaggio dei morsetti GN 272 (vedi pag. 1752) e GN 276 (vedi pag. 1756).

Le viti di bloccaggio d3 e d4 possono essere sostituite dal kit GN 911 (vedi pag. 1782).




GN 282-BL-S

Codice	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	d3 Kit di serraggio	d4 Kit di serraggio	Δ
GN.61211	GN 282-B20-S-2-BL	40	20	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	242
GN.61251	GN 282-B25-S-2-BL	40	25	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	275
GN.61291	GN 282-B30-S-2-BL	40	30	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	200
GN.61331	GN 282-B40-S-2-BL	65	40	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1260
GN.61371	GN 282-B42-S-2-BL	65	42	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1340
GN.61411	GN 282-B45-S-2-BL	65	45	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1300
GN.61451	GN 282-B48-S-2-BL	65	48	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1255
GN.61491	GN 282-B50-S-2-BL	65	50	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1245

GN 282-BL-T

Codice	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	d3 Kit di serraggio	d4 Kit di serraggio	Δ
GN.61231	GN 282-B20-T-2-BL	40	20	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	279
GN.61271	GN 282-B25-T-2-BL	40	25	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	310
GN.61311	GN 282-B30-T-2-BL	40	30	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	235
GN.61351	GN 282-B40-T-2-BL	65	40	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	300
GN.61391	GN 282-B42-T-2-BL	65	42	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1345
GN.61431	GN 282-B45-T-2-BL	65	45	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1310
GN.61471	GN 282-B48-T-2-BL	65	48	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1265
GN.61511	GN 282-B50-T-2-BL	65	50	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1255

Morsetti di collegamento



GN 282-SW-S

Codice	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	d3 Kit di serraggio	d4 Kit di serraggio	△
GN.61216	GN 282-B20-S-2-SW	40	20	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	242
GN.61256	GN 282-B25-S-2-SW	40	25	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	275
GN.61296	GN 282-B30-S-2-SW	40	30	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	200
GN.61336	GN 282-B40-S-2-SW	65	40	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1260
GN.61376	GN 282-B42-S-2-SW	65	42	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1340
GN.61416	GN 282-B45-S-2-SW	65	45	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1300
GN.61456	GN 282-B48-S-2-SW	65	48	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1255
GN.61496	GN 282-B50-S-2-SW	65	50	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1245

GN 282-SW-T

Codice	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	d3 Kit di serraggio	d4 Kit di serraggio	△
GN.61236	GN 282-B20-T-2-SW	40	20	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	279
GN.61276	GN 282-B25-T-2-SW	40	25	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	310
GN.61316	GN 282-B30-T-2-SW	40	30	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	235
GN.61356	GN 282-B40-T-2-SW	65	40	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	300
GN.61396	GN 282-B42-T-2-SW	65	42	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1345
GN.61436	GN 282-B45-T-2-SW	65	45	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1310
GN.61476	GN 282-B48-T-2-SW	65	48	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1265
GN.61516	GN 282-B50-T-2-SW	65	50	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1255