

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Alluminio, finitura mat.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 284-BL-S**: alluminio naturale, con regolazione continua.
- **GN 284-BL-T**: alluminio naturale, con regolazione in scatti di 15°.
- **GN 284-SW-S**: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con regolazione continua.
- **GN 284-SW-T**: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con regolazione in scatti di 15°.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI



Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 284 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1778).

I morsetti di collegamento GN 284 sono un assemblaggio dei morsetti GN 274 (vedi pag. 1752) e GN 276 (vedi pag. 1756).

Le viti di bloccaggio d3 e d4 possono essere sostituite dal kit GN 911 (vedi pag. 1782).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA


Diverse combinazioni di fori d1 / d2.



Codice BL	Codice SW	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	m1	m2	Kit di serraggio d3	Kit di serraggio d4	△
GN.61911	GN.61916	GN 284-B20-B20-S-2*	40	20	20	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.61951	GN.61956	GN 284-B20-B25-S-2*	40	20	25	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.61991	GN.61996	GN 284-B20-B30-S-2*	40	20	30	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.62031	GN.62036	GN 284-B25-B20-S-2*	40	25	20	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.62071	GN.62076	GN 284-B25-B25-S-2*	40	25	25	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN.62111	GN.62116	GN 284-B25-B30-S-2*	40	25	30	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.62151	GN.62156	GN 284-B30-B20-S-2*	40	30	20	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.62191	GN.62196	GN 284-B30-B25-S-2*	40	30	25	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.62231	GN.62236	GN 284-B30-B30-S-2*	40	30	30	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	325
GN.62271	GN.62276	GN 284-B40-B40-S-2*	65	40	40	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN.62311	GN.62316	GN 284-B40-B42-S-2*	65	40	42	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN.62351	GN.62356	GN 284-B40-B45-S-2*	65	40	45	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN.62391	GN.62396	GN 284-B40-B48-S-2*	65	40	48	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN.62431	GN.62436	GN 284-B40-B50-S-2*	65	40	50	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN.62471	GN.62476	GN 284-B42-B40-S-2*	65	42	40	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1485
GN.62511	GN.62516	GN 284-B42-B42-S-2*	65	42	42	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1470
GN.62551	GN.62556	GN 284-B42-B45-S-2*	65	42	45	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1435
GN.62591	GN.62596	GN 284-B42-B48-S-2*	65	42	48	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN.62631	GN.62636	GN 284-B42-B50-S-2*	65	42	50	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1370
GN.62671	GN.62676	GN 284-B45-B40-S-2*	65	45	40	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN.62711	GN.62716	GN 284-B45-B42-S-2*	65	45	42	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.62751	GN.62756	GN 284-B45-B45-S-2*	65	45	45	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN.62791	GN.62796	GN 284-B45-B48-S-2*	65	45	48	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1355
GN.62831	GN.62836	GN 284-B45-B50-S-2*	65	45	50	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.62871	GN.62876	GN 284-B48-B40-S-2*	65	48	40	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN.62911	GN.62916	GN 284-B48-B42-S-2*	65	48	42	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN.62951	GN.62956	GN 284-B48-B45-S-2*	65	48	45	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN.62991	GN.62996	GN 284-B48-B48-S-2*	65	48	48	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1350
GN.63031	GN.63036	GN 284-B48-B50-S-2*	65	48	50	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN.63071	GN.63076	GN 284-B50-B40-S-2*	65	50	40	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.63111	GN.63116	GN 284-B50-B42-S-2*	65	50	42	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.63151	GN.63156	GN 284-B50-B45-S-2*	65	50	45	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.63191	GN.63196	GN 284-B50-B48-S-2*	65	50	48	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.63231	GN.63236	GN 284-B50-B50-S-2*	65	50	50	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1270

Morsetti di collegamento

* Completare aggiungendo l'indice del tipo di finitura del morsetto: BL (naturale) o SW (nero).



Codice BL	Codice SW	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	m1	m2	d3		⚖
														Kit di serraggio	Kit di serraggio	
GN.61931	GN.61936	GN 284-B20-B20-T-2-*	40	20	20	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	410
GN.61971	GN.61976	GN 284-B20-B25-T-2-*	40	20	25	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.62011	GN.62016	GN 284-B20-B30-T-2-*	40	20	30	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.62051	GN.62056	GN 284-B25-B20-T-2-*	40	25	20	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.62091	GN.62096	GN 284-B25-B25-T-2-*	40	25	25	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	380
GN.62131	GN.62136	GN 284-B25-B30-T-2-*	40	25	30	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.62171	GN.62176	GN 284-B30-B20-T-2-*	40	30	20	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.62211	GN.62216	GN 284-B30-B25-T-2-*	40	30	25	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	405
GN.62251	GN.62256	GN 284-B30-B30-T-2-*	40	30	30	M8	M8	42.5	40	147	52	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	330
GN.62291	GN.62296	GN 284-B40-B40-T-2-*	65	40	40	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN.62331	GN.62336	GN 284-B40-B42-T-2-*	65	40	42	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN.62371	GN.62376	GN 284-B40-B45-T-2-*	65	40	45	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN.62411	GN.62416	GN 284-B40-B48-T-2-*	65	40	48	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN.62451	GN.62456	GN 284-B40-B50-T-2-*	65	40	50	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN.62491	GN.62496	GN 284-B42-B40-T-2-*	65	42	40	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1485
GN.62531	GN.62536	GN 284-B42-B42-T-2-*	65	42	42	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1480
GN.62571	GN.62576	GN 284-B42-B45-T-2-*	65	42	45	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1435
GN.62611	GN.62616	GN 284-B42-B48-T-2-*	65	42	48	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN.62651	GN.62656	GN 284-B42-B50-T-2-*	65	42	50	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1370
GN.62691	GN.62696	GN 284-B45-B40-T-2-*	65	45	40	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN.62731	GN.62736	GN 284-B45-B42-T-2-*	65	45	42	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.62771	GN.62776	GN 284-B45-B45-T-2-*	65	45	45	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1410
GN.62811	GN.62816	GN 284-B45-B48-T-2-*	65	45	48	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.62851	GN.62856	GN 284-B45-B50-T-2-*	65	45	50	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.62891	GN.62896	GN 284-B48-B40-T-2-*	65	48	40	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN.62931	GN.62936	GN 284-B48-B42-T-2-*	65	48	42	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.62971	GN.62976	GN 284-B48-B45-T-2-*	65	48	45	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.63011	GN.63016	GN 284-B48-B48-T-2-*	65	48	48	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1360
GN.63051	GN.63056	GN 284-B48-B50-T-2-*	65	48	50	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1400
GN.63091	GN.63096	GN 284-B50-B40-T-2-*	65	50	40	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.63131	GN.63136	GN 284-B50-B42-T-2-*	65	50	42	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.63171	GN.63176	GN 284-B50-B45-T-2-*	65	50	45	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.63211	GN.63216	GN 284-B50-B48-T-2-*	65	50	48	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1380
GN.63251	GN.63256	GN 284-B50-B50-T-2-*	65	50	50	M10	M10	74	65	230	77.5	70	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1280

* Completare aggiungendo l'indice del tipo di finitura del morsetto: BL (naturale) o SW (nero).