

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATERIALE

Alluminio, finitura mat.  
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

## ESECUZIONI STANDARD

- **GN 286-BL-S**: alluminio naturale, con regolazione continua.
- **GN 286-BL-T**: alluminio naturale, con regolazione in scatti di 15°.
- **GN 286-SW-S**: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con regolazione continua.
- **GN 286-SW-T**: alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con regolazione in scatti di 15°.

## CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI



Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 286 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1778).

I morsetti di collegamento GN 286 sono un assemblaggio di due morsetti GN 276 (vedi pag. 1758).

Le viti di bloccaggio d3 e d4 possono essere sostituite dal kit GN 911 (vedi pag. 1782).

## ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Diverse combinazioni di fori d1 / d2.



## GN 286-BL-S

Codice	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	m1	m2	d3		⚖
													Kit di serraggio	Kit di serraggio	
GN.63611	GN 286-B20-B20-S-2-BL	40	20	20	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN.63651	GN 286-B20-B25-S-2-BL	40	20	25	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN.63691	GN 286-B20-B30-S-2-BL	40	20	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	435
GN.63731	GN 286-B25-B25-S-2-BL	40	25	25	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	390
GN.63771	GN 286-B25-B30-S-2-BL	40	25	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN.63811	GN 286-B30-B30-S-2-BL	40	30	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	340
GN.63851	GN 286-B40-B40-S-2-BL	65	40	40	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1575
GN.63891	GN 286-B40-B42-S-2-BL	65	40	42	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN.63929	GN 286-B40-B45-S-2-BL	65	40	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1355
GN.63966	GN 286-B40-B48-S-2-BL	65	40	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1355
GN.64006	GN 286-B40-B50-S-2-BL	65	40	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1355
GN.64046	GN 286-B42-B42-S-2-BL	65	42	42	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1575
GN.64086	GN 286-B42-B45-S-2-BL	65	42	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN.64126	GN 286-B42-B48-S-2-BL	65	42	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1460
GN.64166	GN 286-B42-B50-S-2-BL	65	42	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1435
GN.64206	GN 286-B45-B45-S-2-BL	65	45	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1575
GN.64246	GN 286-B45-B48-S-2-BL	65	45	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1420
GN.64286	GN 286-B45-B50-S-2-BL	65	45	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1395
GN.64326	GN 286-B48-B48-S-2-BL	65	48	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1575
GN.64366	GN 286-B48-B50-S-2-BL	65	48	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1370
GN.64406	GN 286-B50-B50-S-2-BL	65	50	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1575

Morsetti di collegamento

## GN 286-BL-T

Codice	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	m1	m2	d3		⚖
													Kit di serraggio	Kit di serraggio	
GN.63631	GN 286-B20-B20-T-2-BL	40	20	20	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	400
GN.63671	GN 286-B20-B25-T-2-BL	40	20	25	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	435
GN.63711	GN 286-B20-B30-T-2-BL	40	20	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	435
GN.63751	GN 286-B25-B25-T-2-BL	40	25	25	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	400
GN.63791	GN 286-B25-B30-T-2-BL	40	25	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN.63831	GN 286-B30-B30-T-2-BL	40	30	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	350
GN.63871	GN 286-B40-B40-T-2-BL	65	40	40	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590
GN.63911	GN 286-B40-B42-T-2-BL	65	40	42	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN.63946	GN 286-B40-B45-T-2-BL	65	40	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN.63986	GN 286-B40-B48-T-2-BL	65	40	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN.64026	GN 286-B40-B50-T-2-BL	65	40	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN.64066	GN 286-B42-B42-T-2-BL	65	42	42	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590
GN.64106	GN 286-B42-B45-T-2-BL	65	42	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1520
GN.64146	GN 286-B42-B48-T-2-BL	65	42	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1475
GN.64186	GN 286-B42-B50-T-2-BL	65	42	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN.64226	GN 286-B45-B45-T-2-BL	65	45	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590
GN.64266	GN 286-B45-B48-T-2-BL	65	45	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1430
GN.64306	GN 286-B45-B50-T-2-BL	65	45	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN.64346	GN 286-B48-B48-T-2-BL	65	48	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590
GN.64386	GN 286-B48-B50-T-2-BL	65	48	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1370
GN.64426	GN 286-B50-B50-T-2-BL	65	50	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590

## GN 286-SW-S

Codice	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	m1	m2	d3		⚖
													Kit di serraggio	Kit di serraggio	
GN.63616	GN 286-B20-B20-S-2-SW	40	20	20	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN.63656	GN 286-B20-B25-S-2-SW	40	20	25	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN.63696	GN 286-B20-B30-S-2-SW	40	20	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	435
GN.63736	GN 286-B25-B25-S-2-SW	40	25	25	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	390
GN.63776	GN 286-B25-B30-S-2-SW	40	25	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN.63816	GN 286-B30-B30-S-2-SW	40	30	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	340
GN.63856	GN 286-B40-B40-S-2-SW	65	40	40	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1575
GN.63896	GN 286-B40-B42-S-2-SW	65	40	42	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN.63931	GN 286-B40-B45-S-2-SW	65	40	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1355
GN.63971	GN 286-B40-B48-S-2-SW	65	40	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1355
GN.64011	GN 286-B40-B50-S-2-SW	65	40	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1355
GN.64051	GN 286-B42-B42-S-2-SW	65	42	42	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1575
GN.64091	GN 286-B42-B45-S-2-SW	65	42	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1500
GN.64131	GN 286-B42-B48-S-2-SW	65	42	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1460
GN.64171	GN 286-B42-B50-S-2-SW	65	42	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1435
GN.64211	GN 286-B45-B45-S-2-SW	65	45	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1575
GN.64251	GN 286-B45-B48-S-2-SW	65	45	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1420
GN.64291	GN 286-B45-B50-S-2-SW	65	45	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1395
GN.64331	GN 286-B48-B48-S-2-SW	65	48	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1575
GN.64371	GN 286-B48-B50-S-2-SW	65	48	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1370
GN.64411	GN 286-B50-B50-S-2-SW	65	50	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1575

## GN 286-SW-T

Codice	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	m1	m2	d3		⚖
													Kit di serraggio	Kit di serraggio	
GN.63636	GN 286-B20-B20-T-2-SW	40	20	20	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	400
GN.63676	GN 286-B20-B25-T-2-SW	40	20	25	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	435
GN.63716	GN 286-B20-B30-T-2-SW	40	20	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	435
GN.63756	GN 286-B25-B25-T-2-SW	40	25	25	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	400
GN.63796	GN 286-B25-B30-T-2-SW	40	25	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	430
GN.63836	GN 286-B30-B30-T-2-SW	40	30	30	M8	M8	42.5	42.5	144	52	72	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	350
GN.63876	GN 286-B40-B40-T-2-SW	65	40	40	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590
GN.63916	GN 286-B40-B42-T-2-SW	65	40	42	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN.63951	GN 286-B40-B45-T-2-SW	65	40	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN.63991	GN 286-B40-B48-T-2-SW	65	40	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN.64031	GN 286-B40-B50-T-2-SW	65	40	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1558
GN.64071	GN 286-B42-B42-T-2-SW	65	42	42	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590
GN.64111	GN 286-B42-B45-T-2-SW	65	42	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1520
GN.64151	GN 286-B42-B48-T-2-SW	65	42	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1475
GN.64191	GN 286-B42-B50-T-2-SW	65	42	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN.64231	GN 286-B45-B45-T-2-SW	65	45	45	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590
GN.64271	GN 286-B45-B48-T-2-SW	65	45	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1430
GN.64311	GN 286-B45-B50-T-2-SW	65	45	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1510
GN.64351	GN 286-B48-B48-T-2-SW	65	48	48	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590
GN.64391	GN 286-B48-B50-T-2-SW	65	48	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1370
GN.64431	GN 286-B50-B50-T-2-SW	65	50	50	M10	M10	74	74	230	77.5	115	115	GN 911-M10-55	GN 911-M10-63	1590