

MATERIALE

Alluminio, finitura mat.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 288-BL-S:** alluminio naturale, con regolazione continua.
- **GN 288-BL-T:** alluminio naturale, con regolazione in scatti di 15°.
- **GN 288-SW-S:** alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con regolazione continua.
- **GN 288-SW-T:** alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, con regolazione in scatti di 15°.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI



Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 288 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1778).

I morsetti di collegamento GN 288 sono un assemblaggio dei morsetti GN 276 (vedi pag. 1756) e GN 278 (vedi pag. 1760).


Le viti di bloccaggio d3 e d4 possono essere sostituite dal kit GN 911 (vedi pag. 1782).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Diverse combinazioni di fori d1 / d2.



Codice BL	Codice SW	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	l3	m1	m2	Kit di serraggio d3	Kit di serraggio d4	⚖️
GN.64811	GN.64816	GN 288-B20-B20-S-2*	40	20	20	M8	M8	42,5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	410
GN.64851	GN.64856	GN 288-B20-B25-S-2*	40	20	25	M8	M8	42,5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	410
GN.64891	GN.64896	GN 288-B20-B30-S-2*	40	20	30	M8	M8	42,5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	345
GN.64931	GN.64936	GN 288-B25-B20-S-2*	40	25	20	M8	M8	42,5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN.64971	GN.64976	GN 288-B25-B25-S-2*	40	25	25	M8	M8	42,5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN.65011	GN.65016	GN 288-B25-B30-S-2*	40	25	30	M8	M8	42,5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	375
GN.65051	GN.65056	GN 288-B30-B20-S-2*	40	30	20	M8	M8	42,5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	325
GN.65091	GN.65096	GN 288-B30-B25-S-2*	40	30	25	M8	M8	42,5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	340
GN.65131	GN.65136	GN 288-B30-B30-S-2*	40	30	30	M8	M8	42,5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	325
GN.65171	GN.65176	GN 288-B40-B40-S-2*	65	40	40	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1500
GN.65211	GN.65216	GN 288-B40-B42-S-2*	65	40	42	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1510
GN.65251	GN.65256	GN 288-B40-B45-S-2*	65	40	45	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1500
GN.65291	GN.65296	GN 288-B40-B48-S-2*	65	40	48	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1500
GN.65331	GN.65336	GN 288-B40-B50-S-2*	65	40	50	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1490
GN.65371	GN.65376	GN 288-B42-B40-S-2*	65	42	40	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1470
GN.65411	GN.65416	GN 288-B42-B42-S-2*	65	42	42	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1465
GN.65451	GN.65456	GN 288-B42-B45-S-2*	65	42	45	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1460
GN.65491	GN.65496	GN 288-B42-B48-S-2*	65	42	48	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1455
GN.65531	GN.65536	GN 288-B42-B50-S-2*	65	42	50	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1450
GN.65571	GN.65576	GN 288-B45-B40-S-2*	65	45	40	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1410
GN.65611	GN.65616	GN 288-B45-B42-S-2*	65	45	42	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1405
GN.65651	GN.65656	GN 288-B45-B45-S-2*	65	45	45	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1400
GN.65691	GN.65696	GN 288-B45-B48-S-2*	65	45	48	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1395
GN.65731	GN.65736	GN 288-B45-B50-S-2*	65	45	50	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1390
GN.65771	GN.65776	GN 288-B48-B40-S-2*	65	48	40	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1270
GN.65811	GN.65816	GN 288-B48-B42-S-2*	65	48	42	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1265
GN.65851	GN.65856	GN 288-B48-B45-S-2*	65	48	45	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1260
GN.65891	GN.65896	GN 288-B48-B48-S-2*	65	48	48	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1300
GN.65931	GN.65936	GN 288-B48-B50-S-2*	65	48	50	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1295
GN.65971	GN.65976	GN 288-B50-B40-S-2*	65	50	40	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1275
GN.66011	GN.66016	GN 288-B50-B42-S-2*	65	50	42	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1275
GN.66051	GN.66056	GN 288-B50-B45-S-2*	65	50	45	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1270
GN.66091	GN.66096	GN 288-B50-B48-S-2*	65	50	48	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1265
GN.66131	GN.66136	GN 288-B50-B50-S-2*	65	50	50	M10	M10	74	65	230	77,5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1275



Codice BL	Codice SW	Descrizione	b	d1	d2	d3	d4	k1	k2	l1	l2	l3	m1	m2	d3	d4	
															Kit di serraggio	Kit di serraggio	⚖
GN.64831	GN.64836	GN 288-B20-B20-T-2-*	40	20	20	M8	M8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	420
GN.64871	GN.64876	GN 288-B20-B25-T-2-*	40	20	25	M8	M8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	410
GN.64911	GN.64916	GN 288-B20-B30-T-2-*	40	20	30	M8	M8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	420
GN.64951	GN.64956	GN 288-B25-B20-T-2-*	40	25	20	M8	M8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	380
GN.64991	GN.64996	GN 288-B25-B25-T-2-*	40	25	25	M8	M8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	380
GN.65031	GN.65036	GN 288-B25-B30-T-2-*	40	25	30	M8	M8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	380
GN.65071	GN.65076	GN 288-B30-B20-T-2-*	40	30	20	M8	M8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	325
GN.65111	GN.65116	GN 288-B30-B25-T-2-*	40	30	25	M8	M8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	340
GN.65151	GN.65156	GN 288-B30-B30-T-2-*	40	30	30	M8	M8	42.5	40	147	52	40	43	72	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	330
GN.65191	GN.65196	GN 288-B40-B40-T-2-*	65	40	40	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1510
GN.65231	GN.65236	GN 288-B40-B42-T-2-*	65	40	42	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1510
GN.65271	GN.65276	GN 288-B40-B45-T-2-*	65	40	45	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1500
GN.65311	GN.65316	GN 288-B40-B48-T-2-*	65	40	48	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1500
GN.65351	GN.65356	GN 288-B40-B50-T-2-*	65	40	50	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1490
GN.65391	GN.65396	GN 288-B42-B40-T-2-*	65	42	40	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1470
GN.65431	GN.65436	GN 288-B42-B42-T-2-*	65	42	42	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1475
GN.65471	GN.65476	GN 288-B42-B45-T-2-*	65	42	45	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1460
GN.65511	GN.65516	GN 288-B42-B48-T-2-*	65	42	48	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1455
GN.65551	GN.65556	GN 288-B42-B50-T-2-*	65	42	50	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1450
GN.65591	GN.65596	GN 288-B45-B40-T-2-*	65	45	40	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1410
GN.65631	GN.65636	GN 288-B45-B42-T-2-*	65	45	42	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1405
GN.65671	GN.65676	GN 288-B45-B45-T-2-*	65	45	45	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1400
GN.65711	GN.65716	GN 288-B45-B48-T-2-*	65	45	48	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1395
GN.65751	GN.65756	GN 288-B45-B50-T-2-*	65	45	50	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1390
GN.65791	GN.65796	GN 288-B48-B40-T-2-*	65	48	40	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1270
GN.65831	GN.65836	GN 288-B48-B42-T-2-*	65	48	42	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1265
GN.65871	GN.65876	GN 288-B48-B45-T-2-*	65	48	45	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1260
GN.65911	GN.65916	GN 288-B48-B48-T-2-*	65	48	48	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1315
GN.65951	GN.65956	GN 288-B48-B50-T-2-*	65	48	50	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1295
GN.65991	GN.65996	GN 288-B50-B40-T-2-*	65	50	40	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1275
GN.66031	GN.66036	GN 288-B50-B42-T-2-*	65	50	42	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1275
GN.66071	GN.66076	GN 288-B50-B45-T-2-*	65	50	45	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1270
GN.66111	GN.66116	GN 288-B50-B48-T-2-*	65	50	48	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1265
GN.66151	GN.66156	GN 288-B50-B50-T-2-*	65	50	50	M10	M10	74	65	230	77.5	65	70	115	GN 911-M10M55	GN 911-M10-63	1285

* Completare aggiungendo l'indice del tipo di finitura del morsetto: BL (naturale) o SW (nero).