



ADATTATORE ALBERO

Acciaio brunito.

Completa di linguetta e vite di fissaggio albero.

BASE DI BLOCCAGGIO

Alluminio anodizzato, colore nero.

Completa di grano di bloccaggio albero.



CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I kits di installazione GN 295 consentono l'installazione di indicatori di posizione DD52R (vedi pag. 665) e DD51 (vedi pag. 662) su attuatori lineari.



Un kit di installazione comprende un adattatore per l'albero e una base di bloccaggio.



Esecuzione per attuatori lineari $\varnothing 18, 30, 40, 50$



Esecuzione per attuatore lineare $\varnothing 60$



Codice	Descrizione	d1	d2 H7/H7	d3	b	l1	l2	l3	r1	r2	s	Indicatore di posizione	
GN.67301	GN 295-18-6-1	18	6	14	35	30	16	4.5	24.5	17.5	8	DD51	50
GN.67306	GN 295-30-8-1	30	8	14	35	35	15	-	24.5	17.5	10	DD51	60
GN.67311	GN 295-40-12-1	40	12	20	47	40	16	-	32	24.5	10	DD52R	120
GN.67316	GN 295-50-12-1	50	12	20	58	40	17	-	32	29	10	DD52R	118
GN.67321	GN 295-60-14-1	60	14	20	-	39	18	-	-	32	7	DD52R	150